


2,5" SATA auf mSATA Adapter mit Slotblech

Produkt-ID: SAT32MSATPEX



Mit dem mSATA-auf-SATA-Adapter SAT32MSATPEX können Sie ein mSATA-SSD an einen standardmäßigen SATA-Port anschließen, und das Laufwerk in jeden Desktop-Erweiterungssteckplatz einbauen.

Der Adapter optimiert die Geschwindigkeit Ihres Computers durch Hinzufügen der Leistung eines mSATA-SSD zu einem SATA-fähigen Desktop-Computer. Kürzere Boot-Zeit und höhere Leistung bei regulärem Betrieb.

Für eine problemlose Installation kann der Adapter in jeden neuen oder alten Desktop-Erweiterungssteckplatz eingebaut werden, da er PCI- und PCIe-Steckplätze unterstützt und mit Full Profile und Low Profile-Slotblechen geliefert wird.

Der SAT32MSATPEX wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren Sie Ihr primäres Betriebssystem auf einem schnelleren SSD-Laufwerk, und nutzen Sie die größere standardmäßige HDD im selben System für die Massenspeicherung
- Verwandeln Sie ein ungenutztes mSATA-Laufwerk in ein reguläres 2,5-Zoll-SATA-Solid State-Laufwerk
- Zugriff auf ein mSATA-Laufwerk von einem standardmäßigen SATA-Computersystem

Merkmale

- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Kompatibel mit PCI/PCI-E-Steckplatz
- Unterstützung für 1.8v/3.3v SSD
- Low Profile und Full Profile-Slotbleche im Lieferumfang

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl von Laufwerken 1

Laufwerktyp mSATA (Mini SATA)

Laufwerkinstallation Fest

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

RAID Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz

Hostanschlüsse SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Umwelt

Betriebstemperatur -0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften



Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	0.7 in [18 mm]
Produkthöhe	2.4 in [62 mm]
Produktgewicht	4.4 oz [125 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.3 in [33 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [103 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	SSD-Installationsschrauben
	Abstandshalter für PCI-Steckplatz
	Flachbau-Slotblech
	Full Profile-Slotblech
	SATA-auf-mSATA-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

