


## 12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable

N° de produit: SATA12RA1



The SATA12RA1 Right Angle (90-degree) SATA Cable features a standard (straight) SATA receptacle as well as a right-angled SATA receptacle, providing a simple 12-inch connection to a Serial ATA drive, with full SATA 3.0 bandwidth support of up to 6Gbps when used with SATA 3.0 compliant drives.

The right-angled SATA connection enables you to plug in your Serial ATA hard drive in hard to reach areas or tight spaces, while the low profile and flexible design of the cable improves airflow and reduces clutter in your computer case, helping to keep the case clean and cool.

Constructed of only top quality materials and designed for optimum performance and reliability this 12" SATA cable is backed by our lifetime warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers an 12in Left Angle SATA cable (SATA12LA1), which provides the same simple installation as this left angled SATA cable, but allows the cable to connected to the SATA drive from the opposite direction.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Installation de disques durs, lecteurs CD-RW et lecteurs DVD-ROM Serial ATA dans les boîtiers d'ordinateur compacts

- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme
- Connexion aux matrices de disques SATA

## Spécifications techniques

- 1x SATA connector
- 1x Right-angled/90-degree SATA connector
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
- Fournit 30 cm de longueur de câble

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	2
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Performance

Type et débit	SATA III (6 Gbps)
---------------	-------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SATA (7 broches , données)
Connecteur B	1 - SATA (7 broches , données)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	12.0 in [304.8 mm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Poids du produit	0.3 oz [9.7 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.5 in [13.9 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	0.6 oz [16.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 12in SATA to Right Angle SATA Serial ATA Cable
-----------------------	--

---

Informations de  
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis