


100 Pack RJ45 Stofkapjes - Herbruikbare RJ45 Afdichtstop / Stofkap - Ethernet/LAN Port Protector/ Afsluitcover - Beschermende RJ45 Dust Cover voor Hubs, Switches & Routers

Productcode: RJ45COVER



Deze RJ-45 stofkapjes kunnen in elk standaard RJ45/LAN slot worden geïnstalleerd, waardoor de open poorten van uw apparaat tegen stof en vuil worden beschermd. De set bestaat uit 100 stofkapjes, zodat u steeds voldoende stofkapjes bij de hand heeft voor alle poorten in uw serverruimte of netwerkkast.

De stofkapjes kunnen worden geïnstalleerd in elke standaard RJ-45 netwerkpoort die vrij is. Door afsluiting van de poort kan geen stof in uw switches, routers, servers en media converters binnendringen, waardoor netwerkfouten en mogelijke uitvaltijd door stof en vuil in open slots worden voorkomen.

Met een handig trekklipje aan de buitenkant kunnen deze vastklikbare Ethernetpoortbeschermers eenvoudig worden aangebracht en terug verwijderd, zonder aangrenzende poorten of kabels te verstoren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het afsluiten van open RJ-45 poorten van netwerkapparatuur in uw serverruimte of netwerkkast

Eigenschappen

- **BESCHERM UW NETWERKAPPARATUUR:** Deze RJ45 stofkapjes kunnen in elke standaard RJ45/LAN slot worden geïnstalleerd, waardoor de open poorten van uw switches, routers, netwerkkaarten en media converters tegen stof en vuil worden beschermd
- **VERMIJD NETWERKPROBLEMEN DOOR STOF:** RJ45 stofkapjes voorkomen netwerkfouten en mogelijke uitvaltijd veroorzaakt door stof en vuil in open slots
- **EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN VERWIJDEREN:** Met een handig trekclipje aan de buitenkant kunnen deze vastklikbare Ethernetpoortbeschermers eenvoudig worden aangebracht en terug uitgetrokken, zonder aangrenzende poorten of kabels te verstoren
- **SET VAN 100 STUKS:** Omdat elke set bestaat uit 100 afzonderlijke RJ45 vrouwelijke poortbeschermers, kunnen deze beschermkapjes voor vrouwelijke RJ45 jacks gemakkelijk worden besteld en bewaard zodat u deze altijd bij de hand hebt wanneer dat nodig is
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; deze RJ45 afdekpluggen hebben 2 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Gebruiksomgeving

Garantiebeleid	2 Years
Bedrijfstemperatuur	0°C to 65°C (32°F to 149°F)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	PVC
Lengte product	0.5 in [1.4 cm]
Breedte product	0.4 in [1.1 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	0.1 oz [1.6 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	100
Lengte Verpakking	3.9 in [9.9 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 2.0 in [5.2 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 6.1 oz [172.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 100 - RJ45 stofkapjes

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.