


## Cable de 45cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Izquierda Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho

ID del Producto: SATA18LA1



El cable SATA en ángulo izquierdo (90 grados) SATA18LA1 incluye una receptáculo SATA estándar (recta), así como una receptáculo SATA en ángulo izquierdo, lo cual proporciona una conexión simple de 45 cm con cualquier unidad Serial ATA, con soporte total de ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0.

La conexión SATA en ángulo izquierdo permite conectar la unidad de disco duro serial ATA en espacios estrechos o de difícil acceso, y el diseño flexible y de bajo perfil del cable permite un mejor flujo del aire y reduce el desorden en el interior de la caja del computador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y aireada.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y confiabilidad óptimos, este cable SATA de 45 cm, está avalado por nuestra garantía de por vida.

StarTech.com también ofrece un cable SATA en ángulo derecho de 45 cm (SATA18RA1), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable SATA en ángulo izquierdo, pero permite conectar el cable con la unidad SATA en dirección opuesta.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento

- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

## Características

- 1 conector SATA
- 1 conector SATA en ángulo izquierdo/90 grados
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 45 cm de cable

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

---

### Conector(es)

Conector A	SATA (7 pines, datos)
Conector B	SATA (7 pines, datos)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Humedad	50% relative humidity

---

### Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Izquierda



Longitud del Cable	18.0 in [45.7 cm]
Longitud del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Altura del Producto	0.2 in [6.2 mm]
Peso del Producto	0.5 oz [14.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	8.6 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [15.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 oz [19.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Izquierda 12 pulgadas - H/H
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

