

45cm SATA Kabel links gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel St/St

Produkt-ID: SATA18LA1



Das linksgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA18LA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine linksgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 45 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die linksgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.

Dieses 45 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Alternativ bietet StarTech.com auch ein 45 cm langes, rechtsgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA18RA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das linksgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen

- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- 1x SATA-Anschluss
- 1x Linksgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 45 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Umwelt

Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Feuchtigkeit	50% relative humidity

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Kabellänge	18.0 in [45.7 cm]



Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
Produktbreite	0.6 in [14 mm]
Produkthöhe	0.2 in [6.2 mm]
Produktgewicht	0.5 oz [14.0 g]

Verpackungs-
informationen

Package Length	5.0 in [12.8 cm]
Package Width	8.6 in [22.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.6 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.7 oz [19.0 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	45 cm SATA-links-abgewinkeltes-SATA Serial ATA-Kabel – Buchse/Buchse
--------------------	-------------------------------------------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

