

Câble SATA à angle gauche de 46 cm - Cordon Serial ATA coudé

N° de produit: SATA18LA1



Le câble SATA à angle gauche (90°) SATA18LA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle gauche, permettant ainsi un raccordement facile de 45 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.

La connexion SATA à angle gauche vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d'accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales.

Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle droit de 45 cm (SATA18RA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle gauche, tout en permettant au câble d'être connecté au disque SATA dans l'autre sens.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme
- Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

- 1 connecteur SATA
- 1 connecteur SATA à angle gauche/90 degrés
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 45 cm de longueur de câble

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Performance

Type et débit	SATA III (6 Gbps)
---------------	-------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SATA (7 broches , données)
Connecteur B	1 - SATA (7 broches , données)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Température de stockage	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Humidité	50% relative humidity

Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
---------	-------

Style de connecteur	Droit à angle gauche
Longueur de câble	18.0 in [457.2 mm]
Longueur du produit	18.0 in [45.7 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Poids du produit	0.5 oz [14.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Largeur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]
Hauteur du Paquet	0.8 in [2.0 cm]
Poids brut	0.6 oz [18.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Serial ATA (SATA) vers SATA à angle gauche 46 cm - F/F
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis