

10-pack RJ45 Slot met Veiligheidsleutel, Vergrendelbare RJ45 Port Blocker/Stofkap, Herbruikbare Ethernet/LAN Poort Beveiliging, Klikbare RJ45 Stofbescherming voor Servers/Switches/Wandpanelen

Productcode: RJ45LOCKANDKEY



Installeer deze 10 RJ45 poortsloten in standaard RJ45 (modulaire 8P8C) aansluitingen/Ethernet LAN-poorten om de toegang te beperken en te beschermen tegen fysieke schade, stof en vervuiling.

Bescherm standaard RJ-45 poorten die niet in gebruik zijn. Een geïnstalleerde RJ45 poortblocker dient als een effectief visueel en fysiek ontmoedigingssysteem voor onbevoegde gebruikers. Bovendien beschermen de vergrendelbare RJ45 poortblokkers tegen stofdeeltjes en voorkomen ze de stofvorming op de contacten in de aansluitingen. Dit zorgt voor een betrouwbare werking van kritieke infrastructuurapparatuur zoals servers, switches en routers en voorkomt storingen en mogelijke downtime als gevolg van rondvliegende deeltjes in blootliggende slots.

De vastklikbare RJ45-poortsloten kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd en verwijderd zonder de naburige poorten of kabels te verstoren. Als het slot eenmaal geïnstalleerd is, kan het alleen verwijderd worden met de meegeleverde veiligheidssleutel. De sloten zijn herbruikbaar en kunnen indien nodig opnieuw worden gebruikt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bescherm ongebruikte RJ45-poorten tegen beschadiging en stof

- Onbevoegde toegang tot open of ongebruikte netwerkpoorten voorkomen

Eigenschappen

- **UNIVERSEEL RJ45 SLOT:** 10 Pack RJ-45 poortsloten zijn universeel compatibel met standaard RJ45-poorten; Ideaal om toegang te beperken tot RJ45-switches, patchpanelen en keystone jacks; Werkt met desktop/laptop Ethernet poorten; Incl 10 sloten en 1 sleutel
- **ONBEVOEGDE TOEGANG ONTMOEDIGEN:** Beperk toegang tot open/ongebruikte netwerkpoorten met de RJ45 Port Blocker die perfect past en een effectieve fysieke afschrikking biedt; Na installatie kan het slot alleen worden verwijderd met de beveiligingssleutel
- **SNELLE INSTALLATIE:** Eenvoudig met de sleutel insteken en verwijderen voor snelle en eenvoudige installatie; RJ45-slot is herbruikbaar en kan indien nodig opnieuw worden ingezet; Beschermst tegen stof en zwevende deeltjes; Geen extra gereedschap vereist
- **SPECS:** Kleur: Wit; Materiaal: Polycarbonaat; Compatibel met RJ45-poorten op servers/switches/patchpanelen/keystone jacks/laptops/desktops; Aantal: 10 Sloten, 1 Sleutel
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze RJ45 poortsloten werden ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en genieten van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Gebruiksomgeving

Garantiebeleid	2 Years
Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-25°C to 60°C (-13°F to 140°F)
Vochtigheid	≤ 90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Lengte product	0.5 in [1.2 cm]
Breedte product	0.4 in [1.0 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	0.2 oz [4.8 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	10
Lengte Verpakking	2.5 in [6.3 cm]
Breedte Verpakking	3.5 in [9.0 cm]
Hoogte Verpakking	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.3 oz [8.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	10 - RJ45 Poortsloten
	1 - sleutel

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.