


30cm Cat5e RJ45 UTP Patchkabel mit Knickschutz - Blau

Produkt-ID: RJ45PATCH1



Das Cat5e-Patchkabel RJ45PATCH1 (30 cm) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer blauen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzwerkkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e-Patchkabel über ein Snagless-Design, das die Clips des RJ45-Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC-Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45-Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e-Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power-over-Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25-mm²-Kupferdraht.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose

Merkmale

- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 4 Pair UTP

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CM
e

Kabeltyp Nahtlost geformt

Leistung

Kabelnennwerte CAT5e - 100 MHz

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - RJ-45

Steckverbinder B 1 - RJ-45

**Physische
Eigenschaften**

Farbe	Blau
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	1.0 ft [0.3 m]
Produktlänge	1.0 ft [0.3 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.4 cm]
Produktgewicht	0.6 oz [16.0 g]

**Verpackungsinform
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	7.8 in [19.8 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 30 cm-Cat5e-Patchkabel - blau
--------------------	-----------------------------------

**Garantieinformatio
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

