

## Cavo Adattatore sdoppiatore RJ45 2 a 1 - F/M

ID prodotto: RJ45SPLITTER



RJ45SPLITTER è un adattatore cavo splitter RJ45 da 2 a 1. Aumenta il numero di connessioni di rete di un'uscita RJ45, consentendo la trasmissione di due segnali 10/100 Ethernet attraverso un unico cavo Cat5/Cat5e.

A un'estremità dell'installazione, lo splitter consente di connettere due cavi patch, provenienti da un hub o da uno switch, a una singola porta posta su un pannello patch. All'altra estremità, lo splitter si connette a una rete Cat5/Cat5e tramite una presa a muro, quindi divide il segnale per consentire la connessione di due dispositivi separati. Il pannello patch e la presa a muro sono collegati tramite un singolo cavo Cat5/Cat5e.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente la trasmissione di due segnali 10/100 Ethernet tramite un singolo cavo Cat 5/5e
- Non può essere utilizzato per condividere la stessa linea di rete con due computer. In questo caso, usare un hub
- Ideale per applicazioni 10/100Mbps Ethernet - non adatto per reti Gigabit (1000Mbps)

## Caratteristiche

- **RJ45 SPLITTER:** questo sdoppiatore per cavo RJ45 consente di ottenere due connessioni di rete da 100 Mb da un'unica connessione di rete a 8 fili, senza la necessità di far passare cavi aggiuntivi
- **FACILE INSTALLAZIONE:** Il cavo splitter RJ45 è facile da usare e da installare; combina due porte Ethernet in una presa a muro RJ45 e poi divide una linea Cat 5/5e in due dispositivi attraverso la presa a muro all'altra estremità della connessione
- **AFFIDABILE E DUREVOLE:** l'adattatore RJ45 fornisce una connessione stabile per due dispositivi, consentendo di lavorare in modo efficiente senza interruzioni
- **NOTA:** questo adattatore non può essere utilizzato per dividere una connessione di rete in due porte
  - L'adattatore deve essere utilizzato in coppia, ad es. per collegare 2 dispositivi in uscita con 2 porte Ethernet sul lato di origine su un unico cavo
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo splitter RJ45 è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	8
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - RJ-45
Connettore B	2 - RJ-45

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Beige
Diametro filo	24 AWG
Lunghezza del cavo	13.0 in [330 mm]
Lunghezza prodotto	13.0 in [33.0 cm]
Larghezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [21.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.2 in [15.8 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.9 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore cavo splitter RJ45 da 2 a 1 - F/M
-----------------------------	--

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

