

Cable Adaptador Multiplicador Divisor Splitter RJ45 2 a 1 - Hembra a Macho - Divisor Splitter para Cable de Red Ethernet RJ45

ID del Producto: RJ45SPLITTER



El adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1, modelo RJ45SPLITTER, aumenta el número de conexiones en red RJ45 en una toma RJ45, para permitir dos señales Ethernet 10/100 a través de un solo alambre Cat5/Cat5e.

En un extremo de la instalación, el cable multiplicador permite la conexión de dos cables para red desde un concentrador o un conmutador a un solo puerto del panel de parcheo, mientras que, en el otro extremo, el cable multiplicador permite la conexión de una sola salida de red Cat5/Cat5e a través de una toma de pared, la cual se puede dividir y conectar a dos dispositivos independientes. El panel de parcheo y la toma de pared se conectan a través de un solo cable Cat5/Cat5e.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad







## **Aplicaciones**

- Permite dos señales Ethernet 10/100 a través de un solo alambre Cat5/Cat5e
- No se puede utilizar para compartir una sola línea de red con dos ordenadores: en este caso, mejor utilizar un concentrador
- Ideal para aplicaciones Ethernet 10/100 Mbps [No adecuado para redes Gigabit (1000 Mbps)]



## Características

- SEPARADOR RJ45: Este adaptador de cable RJ45 permite dos conexiones de red de 100 Mb a partir de una sola conexión de red de 8 hilos, sin necesidad de tender cables adicionales
- FÁCIL INSTALACIÓN: Es fácil de usar e instalar Combine dos puertos Ethernet en una toma de pared RJ45 y, a continuación, divida una línea Cat 5/5e de nuevo a dos dispositivos a través de la toma de pared en el otro extremo de la conexión
- CONFIABLE Y DURABLE: El adaptador RJ45 proporciona una conexión estable para dos dispositivos, lo que le permite trabajar de forma eficiente sin ninguna interrupción
- NOTA IMPORTANTE: Este adaptador no puede utilizarse para dividir una conexión de red en dos puertos Está pensado para ser utilizado por pares, por ejemplo para conectar 2 dispositivos en el lado de destino con 2 puertos Ethernet en el lado de origen
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este divisor RJ45 está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	8
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Conector(es)		
	Conector A	1 - RJ-45
	Conector B	2 - RJ-45
Características Físicas		
	Color	Beige
	Calibre del Conductor	24 AWG
	Longitud del Cable	13.0 in [330 mm]
	Longitud del Producto	13.0 in [33.0 cm]
	Ancho del Producto	1.2 in [3.0 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]





	Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.2 in [15.8 cm]
	Ancho de la Caja	7.8 in [19.9 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [32.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador de cable multiplicador RJ45 2 a 1 - H/M
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.