


2-naar-1 RJ45 splitter adapterkabel - F/M

Productcode: RJ45SPLITTER



De RJ45SPLITTER 2-naar-1 RJ45 splitterkabeladapter verhoogt het aantal RJ45 netwerkverbindingen van een RJ45-contact, waardoor twee 10/100 Ethernet-signalen via één Cat5/Cat5e-kabel kunnen worden verzonden.

Aan het ene uiteinde van de splitter kunt u twee netwerkkabels van een hub of switch op één poort van een patchpaneel aansluiten, terwijl u aan het andere uiteinde van de installatie de splitter kunt aansluiten op één Cat5/Cat5e-netwerk via een wandcontact, dat kan worden gesplitst en aangesloten op twee aparte apparaten. Het patchpaneel en wandcontact worden aangesloten via één Cat5/Cat5e-kabel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor het verzenden van twee 10/100 Ethernet-signalen via één Cat5/5e-kabel
- Kan niet worden gebruikt voor het delen van één netwerkkabel met twee computers - gebruik in plaats daarvan een hub
- Ideaal voor 10/100 Mbps Ethernet-applicaties (niet geschikt voor gigabit netwerken (1000 Mbps))

Eigenschappen

- **RJ45 SPLITTER:** Deze RJ45 adapter kabel maakt twee 100Mb netwerkverbindingen mogelijk vanuit een enkele 8-draads netwerkaansluiting zonder behoefte aan extra kabels
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** De RJ45-splitterkabel is eenvoudig te gebruiken en te installeren; Combineer twee Ethernet-poorten via één RJ45-muuraansluiting en splits daarna deze Cat 5/5e-lijn terug naar twee apparaten aan het andere uiteinde van de verbinding
- **BETROUWBAAR EN DUURZAAM:** De RJ45-adapter zorgt voor een stabiele verbinding voor twee apparaten, zodat u vlot en zonder onderbreking kunt werken
- **OPMERKING:** Deze adapter kan niet worden gebruikt om een netwerkverbinding in twee poorten te splitsen; de adapter is bedoeld om in paren te worden gebruikt, bv. om 2 apparaten aan de bestemming te verbinden met 2 Ethernet-poorten aan de bron via één kabellijn
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze RJ45 Splitter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	8
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - RJ-45
Connector B	2 - RJ-45

Fysieke eigenschappen

Kleur	Beige
Draaddikte	24 AWG
Kabellengte	13.0 in [330 mm]
Lengte product	13.0 in [33.0 cm]
Breedte product	1.2 in [3.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	0.7 oz [21.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.2 in [15.8 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-naar-1 RJ45 splitter kabel adapter - F/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.