

SATA Verlängerung 30cm - 22pin Kombikabel Stecker / Buchse

Produkt-ID: SATA22PEXT



Mit diesem 30 cm langen 22-poligen SATA-Strom- und Datenverlängerungskabel SATA22PEXT können Sie die Reichweite zwischen internen SATA-Strom- und Datenverbindungen und einer SATA-Festplatte um bis zu 30 cm erweitern. Durch die Verlängerung wird die Installation des Laufwerks vereinfacht und die üblichen Verbindungsbeschränkungen überwunden. Das Risiko von Schäden an den SATA-Anschlüssen des Laufwerks oder der Hauptplatine wird durch Eliminieren der Zuglast oder der Dehnung des Kabels zur Herstellung der erforderlichen Datenverbindung reduziert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schafft Flexibilität beim Entwickeln oder Aufrüsten von Systemen
- Erweitern Sie Backplane-Adapterverbindungen
- Erweitern Sie Laufwerkdockverbindungen

Merkmale

- 22-Pol-Buchse-auf-22-Pol-Stecker-SATA-Daten- und Strom-Kombination
 - 30-cm-Verlängerungskabel
-

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate SATA III (6 Gbps)

Steckverbinder

Steckverbinder A SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Steckverbinder B SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Umwelt

Betriebstemperatur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)

Lagertemperatur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)

Feuchtigkeit 40%-60%

Physische Eigenschaften

Farbe Rot

Kabellänge 12.0 in [30.5 cm]

Produktlänge 11.8 in [30.0 cm]

Produktbreite 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöhe 0.0 in [0.0 mm]

Produktgewicht 1.2 oz [34.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 5.0 in [12.8 cm]

Package Width 8.6 in [22.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.6 mm]

Versandgewicht 1.3 oz [38.0 g]



(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm 22-poliges SATA-Strom- und Datenverlängerungskabel
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

