

12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

N° de produit: RK1219WALL



This 12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet is perfect for safely mounting routers, switches, media converters, and other networking equipment. Features a sturdy steel design and a vented tempered glass door to keep your equipment safe and cool.

Suited for server rooms, wiring closets, manufacturing areas, warehouses, or anywhere where networking equipment needs to be protected.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Mounting standard 19 in. networking equipment in exposed or insecure locations

Spécifications techniques

- Sturdy steel design
 - Tempered, vented, lockable glass front door
 - Fan mounts for optional additional cooling
 - Removable side panels with lock.
-

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	12U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Patte(s) de mise à la terre
	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Deux ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	132.6 lb [60 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Beige
Type de porte avant	Acier avec fenêtre en verre
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Acier
Caractéristiques du panneau latéral	Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles

Type de panneau arrière Acier

Product Measurements

Largeur interne	23.4 in [59.5 cm]
Profondeur interne	23.3 in [59.1 cm]
Longueur du produit	24.2 in [61.4 cm]
Largeur du produit	23.7 in [60.1 cm]
Hauteur du produit	25.1 in [63.7 cm]
Poids du produit	66.3 lb [30.0 kg]
Profondeur de montage maximal	21.7 in [55 cm]
Profondeur de montage minimale	0.4 in [11 mm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Package Length	27.6 in [70.0 cm]
Package Width	27.2 in [69.1 cm]
Package Height	25.8 in [65.6 cm]
Poids brut	68.5 lb [31.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	12U Server Cabinet
	Set of Keys
	Écrous cage n°10-32
	Outil Torx
	Clé hexagonale

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

