


## Cable SATA Serial ATA de 24 pulgadas

ID del Producto: SATA24



El cable serial ATA SATA24 incluye dos receptáculos para datos, de 7 pines, y soporta completamente el ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades SATA 3.0 compatibles.

Con una fabricación para bajo perfil y, sin embargo, duradera, el diseño flexible mejora el flujo de aire y reduce el desorden dentro de la caja del ordenador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y ventilada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

## Características

- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 60 cm de cable

---

#### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - SATA (7 pines, datos)
Conector B	1 - SATA (7 pines, datos)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Humedad	50% relative humidity

---

#### Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Cable	24.0 in [609.6 mm]
Longitud del Producto	24.0 in [61.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]

---

#### Información de la

Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [22.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable para Conectar Disco Serial ATA 24 pulgadas
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.