

Cable SATA Serial ATA de 24 pulgadas

ID del Producto: SATA24



El cable serial ATA SATA24 incluye dos receptáculos para datos, de 7 pines, y soporta completamente el ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades SATA 3.0 compatibles.

Con una fabricación para bajo perfil y, sin embargo, duradera, el diseño flexible mejora el flujo de aire y reduce el desorden dentro de la caja del ordenador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y ventilada.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable SATA de 60 cm está avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Características

- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps

- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 60 cm de cable

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Conector(es)

Conector A	SATA (7 pines, datos)
Conector B	SATA (7 pines, datos)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Humedad	50% relative humidity

Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto
Longitud del Cable	24.0 in [61.0 cm]
Longitud del Producto	24.0 in [61.0 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
Altura del Producto	0.2 in [6.2 mm]
Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]

Información de la Caja



Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	8.6 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.6 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [23.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Cable para Conectar Disco Serial ATA 24 pulgadas
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

