

Rack per montaggio a parete 5U - Staffa di montaggio verticale a parete a basso profilo da 19 pollici - Rete/Sala server/Dati/AV/IT/Patch Panel/Comunicazione/Attrezzi informatici - Con dadi/viti in gabbia

ID prodotto: RK519WALLV



La staffa rack per montaggio a parete RK519WALLV 5U rappresenta una soluzione versatile per il montaggio delle apparecchiature (dispositivi di rete, prese multiple, selezionatori) in posizione verticale (a filo della parete) per un ingombro ridotto. In alternativa, la staffa 5U può essere montata orizzontalmente sotto una scrivania per consentire l'accesso alle apparecchiature installate direttamente dallo spazio di lavoro. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

Ideale per gli ambienti SoHo (small office, home office), la staffa per montaggio a parete offre un'installazione con ingombro minimo negli ambienti con spazio insufficiente per un rack per server di dimensioni standard.

Adatti per quasi tutte le tipologie di pareti/soffitti (ad esempio in cartongesso), i fori di montaggio della staffa (utilizzati per il montaggio a parete o sotto la scrivania) sono posizionati a una distanza di 40,64 cm gli uni dagli altri, in conformità con la struttura di costruzione standard.

Spazio insufficiente? StarTech.com offre anche:

Staffa per montaggio a parete 1U da 48 cm

Staffa per montaggio a parete 2U da 48 cm

Staffa per montaggio a parete 3U da 48 cm

Staffa per montaggio a parete 4U da 48 cm

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Rack da 5U con montaggio a parete per l'installazione in verticale di server e dispositivi di rete o per telecomunicazioni

Caratteristiche

- **VERSATILITÀ:** questa staffa rack per montaggio verticale 5U multiuso a basso profilo conforme a TAA consente di installare verticalmente server, switch di rete, apparecchiature AV facilitandone l'accesso
- **DESIGN ROBUSTO:** realizzata secondo gli standard per rack per apparecchiature dati EIA-310 da 48 cm, la staffa per il montaggio a parete è caratterizzata da una robusta struttura in acciaio resistente e da una capacità di carico fino a 90 kg
- **NESSUN MONTAGGIO RICHIESTO:** il kit per rack a L con telaio aperto viene fornito già assemblato con viti a gabbia per il montaggio delle apparecchiature e viti da 3,8 cm per fissare il rack su superfici di legno; ideale per small office/home office
- **DIMENSIONI DEI FORI STANDARDIZZATE:** i fori per il montaggio a parete sono distanziati di 40,64 cm da centro a centro per garantire una maggiore stabilità e compatibilità; adatti alla maggior parte delle apparecchiature montabili su rack da 48 cm
- **ASSISTENZA LEADER DEL SETTORE:** StarTech.com offre protezione a vita per i prodotti e supporto tecnico gratuito a vita per questa staffa per il montaggio a parete dei selezionatori e rappresenta la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	5U
Profilo guida di	L-Shape

montaggio

Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Specifiche generali	Nota sulla capacità di carico: la capacità di carico indicata si riferisce al prodotto. La struttura della parete su cui viene montato il rack determina in ultima analisi la capacità di carico effettiva/operativa.

Prestazioni

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Note/requisiti speciali

Nota	La confezione comprende le viti da 1,5" per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Larghezza prodotto	9.3 in [23.5 cm]
Altezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Peso prodotto	3.0 lb [1.4 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	10.2 in [25.9 cm]
Larghezza del Pacco	22.1 in [56.2 cm]
Altezza del Pacco	7.1 in [18.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.6 lb [2.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Staffa per montaggio a parete in verticale

16 - Dadi a gabbia M5

16 - Viti M5

6 - Viti per legno

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

