

Stevige Zwenkwielen voor Server Racks/Serverkasten/Patchkasten - Set van 4 Universele M6 5cm Wielen - Vervangings Zwenkwielen (45x75mm) voor 4 Post Racks - Staal/Plastic

Productcode: RKCASTER2



Deze set van vier M6 5 cm zwenkwielen, ontworpen voor StarTech.com racks, kunnen ook worden gemonteerd aan de onderkant van elk serverapparatuur rack, netwerk rack, A/V rack etc. met een 45 mm x 75 mm boutenpatroon. Ideaal voor het vervangen van beschadigde zwenkwielen of het veranderen van een staand rack in een verrijdbaar rack voor extra mobiliteit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **5 CM ZWENKWIELEN:** Set van vier universele zwenkwielen als vervangingswielen voor mobiele racks met 4 stijlen zoals RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24 of om een vast rack te wijzigen in een verrijdbaar rack.
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Boutenpatroon: 45 x 75 mm | Wielmaat: 50 x 43 mm | Materiaal: koudgewalst staal en kunststof | Inclusief bevestigingsmaterialen: 18x M6 schroeven, 18x M6 moeren, 18x onderleggingen | Aantal zwenkwielen: set van 4

- **STERK EN DUURZAAM:** Getest tot 1,6 keer de nominale belastbaarheid voor gegarandeerde prestaties; Elk wiel afzonderlijk is bestand tegen een stationaire belasting tot 250 kg of een bewegende belasting van 75 kg.
- **BOUTPATROON:** 45 MM x 75 MM: Deze zwenkwielenset is geschikt voor elk rack met een 45 mm x 75 mm boutpatroon. Met de set kunnen beschadigde zwenkwielen worden vervangen en kan een staand rack worden veranderd in een verrijdbaar rack voor extra mobiliteit
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** StarTech.com biedt levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning voor deze zwenkwielen voor server racks en is al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals en bedrijven

Prestaties

Garantiebeleid	Lifetime
Max. gewicht per zwenkwiel (stationair)	551.2 lb [250 kg]
Draagvermogen per Wiel (Rollend)	165.4 lb [75 kg]
Algemene specificaties	Wieldiameter: 50 mm

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Construction Material	Steel and Rubber
Lengte product	3.6 in [9.2 cm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	2.9 in [7.2 cm]
Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23.2 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	5.7 lb [2.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	4 - wielen
		18 - M6 schroeven
		18 - onderleggingen
		18 - M6 moeren
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.