


## Cable de 60cm de Datos SATA en Ángulo Recto a la Derecha Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA Macho

ID del Producto: SATA24RA1



El cable SATA en ángulo derecho (90 grados) SATA24RA1 incluye una receptáculo SATA estándar (recta), así como una receptáculo SATA en ángulo derecho, lo cual proporciona una conexión simple de 60 cm con cualquier unidad Serial ATA, con soporte total de ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0.

La conexión SATA en ángulo derecho permite conectar la unidad de disco duro serial ATA en espacios estrechos o de difícil acceso, y el diseño flexible y de bajo perfil del cable permite un mejor flujo del aire y reduce el desorden en el interior de la caja del computador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y aireada.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y confiabilidad óptimos, este cable SATA de 60 cm está avalado por nuestra garantía de por vida.

StarTech.com también ofrece un cable SATA en ángulo izquierdo de 60 cm (SATA24LA1), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable SATA en ángulo derecho, pero permite conectar el cable con la unidad SATA en dirección opuesta.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento

- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

## Características

- 1 conector SATA
- 1 conector SATA en ángulo derecho/90 grados
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 60 cm de cable

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

---

### Conector(es)

Conector A	SATA (7 pines, datos)
Conector B	SATA (7 pines, datos)

---

### Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Longitud del Cable	24.0 in [61.0 cm]
Longitud del Producto	24.0 in [61.0 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]



---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [14.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.8 oz [23.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Cable Serial ATA SATA a SATA de Ángulo Recto de 24 pulgadas (60cm)
---------------------	--

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

