


Bracket de 4U de Soporte Montura para Monitores VESA LCD en Rack o Armario de 19" Pulgadas - Se Ajusta a TAA - Bracket de Acero Prensado en Frío

ID del Producto: RKLcdbk



El Soporte Universal para Monitores LCD VESA en Rack o Gabinete de 19 pulgadas, RKLcdbk permite instalar casi cualquier pantalla LCD o táctil en un rack/gabinete de servidores/almacenamiento.

Fabricado en acero macizo prensado en frío (SPCC), el soporte de montaje LCD está diseñado para albergar paneles LCD de montaje VESA de 100 mm y 75 mm y cumple con las normas ANSI / EIA RS-310-D de instalación en rack.

El diseño ajustable posibilita el montaje de un panel LCD a varias profundidades permitiendo cerrar la puerta del rack/gabinete. El soporte de montaje LCD también se puede instalar en la pared invirtiendo el soporte ajustable o agregando este soporte a un bastidor o rack de montaje en pared, como el (10 pulgadas) Soporte de Montaje en Pared para Equipos en Rack 19" (WALLMOUNT6) o Rack para Equipos de Marco Abierto de Montaje en Pared 8U" (RK812WALLO).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para instalar un monitor LCD de uso en entornos comerciales en un Rack o Gabinete existente
- De utilidad para monitorear el tiempo de actividad/procesos con pantallas de más de 19 pulgadas montadas hacia afuera

- Para agregar una pantalla de control en un rack o gabinete de seguridad
- Para instalar una pantalla táctil en un rack o gabinete
- Para instalar un televisor o monitor LCD en la pared

Características

- **DISEÑO SÓLIDO:** El soporte de montaje para LCD fabricado en acero sólido prensado en frío (SPCC), está diseñado para soportar paneles LCD montados en VESA de 100mm y 75mm, y cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D de montaje en bastidor
- **PROFUNDIDAD AJUSTABLE:** Un exclusivo diseño ajustable permite montar un panel LCD en el armario rack AV a varias profundidades, permitiendo cerrar la puerta del rack/armario
- **FUNCIONALIDAD AÑADIDA:** El soporte para monitor de montaje en bastidor admite instalaciones de LCD de montaje en pared invirtiendo o añadiendo este soporte a un soporte de montaje en pared o rack, como el soporte de montaje en pared 6U
- **CUMPLE CON TAA:** Este soporte universal VESA para montaje de monitores LCD cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de EE.UU. (TAA), lo que permite las compras gubernamentales GSA Schedule
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de informática, este soporte de montaje para LCD está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	4U
Gestión de cables	No
Estándares Industriales	EIA RS310-D

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Ancho Interno	17.3 in [43.9 cm]

Longitud del Producto	4.5 in [11.3 cm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Altura del Producto	7.0 in [17.8 cm]
Peso del Producto	3.6 lb [1.7 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	3.5 in [8.9 cm]
Profundidad Mínima de Montaje	0.0 in [0 cm]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.9 in [20.1 cm]
Ancho de la Caja	18.5 in [46.9 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 lb [1.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Brackets de Montaje
	1 - Soporte para pantalla LCD
	8 - Tuercas Jaula M5
	8 - Tornillos M5
	4 - Tornillos (M4 x 10mm) de montaje de pantalla LCD
	4 - Tornillos (M5 x 10mm) para soporte
	4 - Arandelas
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.