


60cm SATA Serielles ATA-Kabel rechts gewinkelt - Bu/Bu

Produkt-ID: SATA24RA1



Das rechtsgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA24RA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine rechtsgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 60 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die rechtsgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.

Dieses 60 cm lange SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit aus erstklassigen Materialien hergestellt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Alternativ bietet StarTech.com auch ein 60 cm langes, linksgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA24LA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das rechtsgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen

- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- 1x SATA-Anschluss
- 1x Rechtsgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Bietet 60 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Kabellänge	24.0 in [61.0 cm]
Produktlänge	24.0 in [61.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]



Produktgewicht	0.6 oz [18.0 g]
----------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
----------------	------------------

Package Width	4.9 in [12.5 cm]
---------------	------------------

Package Height	0.6 in [14.0 mm]
----------------	------------------

Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [23.0 g]
--------------------------------	-----------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	60 cm SATA rechts abgewinkeltes SATA Serielles ATA-Kabel
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

