


## Câble Serial SATA vers SATA à angle droit 60 cm

N° de produit: SATA24RA1



Le câble SATA à angle droit (90°) SATA24RA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle droit, permettant ainsi un raccordement facile de 60 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.

La connexion SATA à angle droit vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d'accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 60 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle gauche de 60 cm (SATA24LA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle droit, tout en permettant au câble d'être connecté au disque SATA dans l'autre sens.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme

- Connexion aux matrices de disques SATA

## Spécifications techniques

- 1 connecteur SATA
- 1 connecteur SATA à angle droit/90 degrés
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 60 cm de longueur de câble

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Performance

Type et débit	SATA III (6 Gbps)
---------------	-------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	SATA (7 broches , données)
Connecteur B	SATA (7 broches , données)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Style de connecteur	Droit à angle droit
Longueur de câble	24.0 in [61.0 cm]
Longueur du produit	24.0 in [61.0 cm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	0.6 oz [18.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Poids brut	0.8 oz [23.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet Câble SATA vers SATA à angle droit 60 cm

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

