

Panneau Vierge 4U pour Rack 19 Pouces, Boîtiers et Armoires, Panneau d'Obturation pour Rack de Serveurs/Réseaux, Remplissage de Rack 4RU, Panneau Plein, Acier

Nº de produit: RKNL4U



Ce panneau d'obturation 4U permet d'améliorer l'aspect et la circulation de l'air de vos racks de serveur 19 pouces conformes EIA-310.

Ce panneau d'obturation de rack non ventilé offre une esthétique à la fois sobre et professionnelle en recouvrant les emplacements de rack vacants et les câbles visibles afin d'améliorer l'organisation des salles de serveurs.

Utilisé pour couvrir les unités de rack inutilisées, ce panneau 4RU peut aider à contrôler la circulation d'air et, dans certaines applications, à contrôler les températures internes en réduisant la recirculation de l'air chaud dans le rack, qui se crée lorsque les emplacements vacants ne sont pas couverts.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **COMPATIBLE AVEC RACKS 19 POUCES DE LARGE** : panneau d'obturation 4U est conçu conformément aux spécifications EIA-310 et s'adapte à tous racks et armoires réseau de 19 pouces ; avec de quoi monter ce panneau métallique sur un rack

- **PROTÉGEZ VOTRE ÉQUIPEMENT** : panneau de remplissage non ventilé solide permet de protéger les équipements de serveur montables en rack en créant de l'espace entre les périphériques installés, favorisant circulation de l'air et refroidissement passif
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : largeur : 19 pouces | Hauteur : 4U (7 pouces) | Couleur : finition noire à revêtement poudré| Solide (non ventilé) | Comprend 2 jeux d'écrous cage et de vis M6 | Acier laminé à froid
- **CONÇU POUR DURER** : les panneaux/plaques d'obturation sont fabriqués en acier laminé à froid de 1,2 mm d'épaisseur ; ce panneau de remplissage est conçu pour être résistant tout en gérant le flux d'air autour de votre équipement de gestion de réseau
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : privilégié des pro de l'IT depuis plus de 30ans, ce panneau de remplissage montable en rack 4U est garanti à vie par StarTech.com, bénéficie de l'assistance technique gratuite 24 h/24 et 5j/7

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	4U
Normes de l'industrie	EIA-310-D

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	19.0 in [48.2 cm]
Largeur du produit	7.0 in [17.7 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.3 lb [1.0 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	20.7 in [52.6 cm]
Largeur du Colis	7.6 in [19.2 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.8 cm]

Poids brut 2.7 lb [1.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Panneau d'obturation 4U

4 - Vis M6

4 - Écrous cage M6

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

