

4U Blank Paneel voor 19 inch Rack, Behuizingen & Kasten, Rackmonteerbaar
Afdekpaneel voor Server/Netwerk Racks, 4RU Rack Afdekplaat, Massief Paneel, Staal

Productcode: RKP NL4U



Dit 4U afdekpaneel verbetert de uitstraling en luchtstroom van uw EIA-310 conforme 19 inch server rack.

Dit stevige rack paneel zorgt voor een nette en professioneel ogende serverroom door vrije rack ruimtes en zichtbare kabels aan het zicht te onttrekken.

Wanneer het paneel wordt gebruikt voor het afdekken van ongebruikte rack units, kan dit 4RU paneel de luchtstroom verbeteren en bij bepaalde toepassingen de temperatuur regelen door vermindering van de recirculatie van hete lucht in het rack, die ontstaat wanneer ongebruikte ruimtes niet worden afgedekt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **COMPATIBEL MET 19 INCH RACKS:** Dit 4U blank panel voldoet aan EIA-310 specificaties en is geschikt voor alle 19" standaard netwerk-/server racks en -kasten; Geleverd inclusief bevestigingsmaterialen voor een snelle en eenvoudige installatie

- **BESCHERM UW APPARATUUR** Dit sterke afdekpaneel/spacer beschermt waardevolle rackgemonteerde serverapparatuur door ruimte tussen de geïnstalleerde apparaten te creëren en zo de luchtstroom te verbeteren en voor passieve koeling te zorgen
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** Breedte: 19 in | Hoogte: 4U (17,7 cm) | Kleur: zwarte coating | Zonder (ventilatie)gaten | Inclusief 2 sets met M6 kooimoeren en schroeven | Koudgewalst staal
- **GEBOUWD VOOR DUURZAAMHEID:** Afdekpanelen/platen zijn gemaakt van 1,2 mm dik koudgewalst staal; dit vulpaneel is ontworpen om lang mee te gaan en om de luchtstroom rondom uw netwerkkapparatuur beter te regelen
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; dit 4U rackmonteerbare afdekpaneel heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	4U
Industriestandaarden	EIA-310-D

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	19.0 in [48.2 cm]
Breedte product	7.0 in [17.7 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	20.7 in [52.6 cm]
Breedte Verpakking	7.6 in [19.2 cm]
Hoogte Verpakking	1.1 in [2.8 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4U afdekpaneel
		4 - M6 schroeven
		4 - M6 kooimoeren
Garantiebepalinge n		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.