

Panel Ciego de Relleno 2U para Armario Rack - Panel de Ventilación de Instalación sin Herramientas

ID del Producto: RKPNTL2UV



El panel para rack, con ventilación (2U), sin herramientas, modelo RKPNTL2UV, se puede instalar en un rack estándar de 19 pulgadas, de 2 o 4 postes, a fin de mejorar, en solo unos segundos, la organización y el aspecto de un rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El panel de relleno para rack tiene un diseño que no requiere herramientas para instalarlo o desinstalarlo, basta con girar unos pines de bloqueo, lo cual ahorra tiempo. El panel está fabricado con acero de alta calidad para durabilidad a largo plazo, además de que su diseño con ventilación facilita el flujo del aire sin obstrucciones a través del rack.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Se recubren espacios vacíos entre equipos instalados en los racks y armarios de servidores
- Se utiliza en instalaciones de racks en las que sea necesario con frecuencia modificar/cambiar de lugar el equipo

Características

- Este panel ventilación rack se instala y desinstala sin herramientas, solo hay que girar los pasadores de bloqueo
- Diseño de panel rack con ventilación (2U)
- Este panel perforado rack cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE. UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.
- Panel ventilado rack con una estructura de acero sólida
- Panel ventilación rack que se instala en cualquier rack estándar de 19 pulgadas con 2 o 4 columnas

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	2U
Estándares Industriales	EIA RS310-D
Opciones de Montaje	Montaje Frontal (Delantero Solamente)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	0.3 in [6.7 mm]
Ancho del Producto	19.0 in [48.2 cm]
Altura del Producto	1.8 in [4.4 cm]
Peso del Producto	10.9 oz [308.9 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.3 in [54.2 cm]
Ancho de la Caja	4.2 in [10.6 cm]

Altura de la Caja	1.7 in [4.2 cm]
-------------------	-----------------

Peso (de la Caja) del Envío	14.4 oz [408.0 g]
-----------------------------	-------------------

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Panel con ventilación para rack, sin herramientas (2U)
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.