


## Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas

ID del Producto: SATA6



El cable serial ATA SATA6 incluye dos receptáculos para datos, de 7 pines, y soporta completamente el ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades SATA 3.0 compatibles.

Con una fabricación para bajo perfil y, sin embargo, duradera, el diseño flexible mejora el flujo de aire y reduce el desorden dentro de la caja del ordenador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y ventilada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño compacto
- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

## Características

- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 15 cm de cable

---

#### Hardware

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Política de Garantía    | Lifetime                 |
| Cantidad de Conductores | 7                        |
| Cable Tipo Jacket       | PVC - Polyvinyl Chloride |

---

#### Rendimiento

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) |
|------------------|-------------------|

---

#### Conector(es)

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Conector A | 1 - SATA (7 pines, datos) |
| Conector B | 1 - SATA (7 pines, datos) |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 20°C to 80°C (68°F to 176°F)  |
| Temperatura de Almacenamiento | 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F) |
| Humedad                       | 50% relative humidity         |

---

#### Características Físicas

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Color                 | Rojo                     |
| Estilo de Conector    | Sin Mecanismo de Bloqueo |
| Calibre del Conductor | 26 AWG (0.404 mm)        |
| Longitud del Cable    | 6.0 in [152.4 mm]        |
| Longitud del Producto | 5.0 in [12.8 cm]         |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [2.0 cm]          |
| Altura del Producto   | 32.3 in [82.1 cm]        |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Peso del Producto | 0.2 oz [6.0 g] |
|-------------------|----------------|

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 5.3 in [13.4 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.0 in [12.7 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.7 in [1.8 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.4 oz [10.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable SATA Serial ATA de 6 pulgadas |
|---------------------|-----------------------------------------|

---

Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.