

2HE Sicherheitsabdeckung für 19 Zoll Netzwerkschrank/Rack - Verriegelung für physische Sicherheit/Zugangskontrolle von 19" Server und Netzwerkschränken - inkl.Montagematerial

Produkt-ID: RKSECLK2U



Mit dieser Sicherheitsabdeckung für Serverschränke verhindern Sie unbefugten Zugriff auf Ihre Server und Netzwerkgeräte. Die Frontplatte ist perforiert und sorgt für Luftzirkulation, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen. Das aufklappbare 2-HE-Sicherheitspanel mit Scharnier eignet sich für Server-Racks, die auf dem Boden stehen oder an der Wand angebracht werden. Die Sicherheitstür für Server-Racks ist ideal für den Einzelhandel, Klassenzimmer, Arztpraxen und jeden Ort, an dem Zutrittsbeschränkungen gelten.

Dank dem 2-HE-Sicherheitspanel mit Scharnier können Sie schnell die Tür öffnen, die erforderlichen Einstellungen vornehmen und das Sicherheitspanel Ihres Racks schließen - schon gibt Ihr Serverraum wieder ein professionelles Erscheinungsbild ab. Die Sicherheitsabdeckung für Racks wird komplett mit Schrauben und Muttern für die Anbringung am Rack geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für eine problemlose Installation brauchen. Die Schrauben, mit denen das RKSECLK2U an Ihrem Server-Rack befestigt wird, befinden sich hinter der verriegelbaren Platte mit dem Scharnier. Diese Funktion erhöht die Sicherheit, ermöglicht aber nur den Zugriff auf _HE an Geräten.

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Greifen Sie dank des Scharniers ganz einfach auf das Innere des Racks zu
- Hervorragend geeignet für den Einzelhandel, Klassenzimmer, Arztpraxen und jeden Ort, an dem Zugriffsbeschränkungen gelten.

Merkmale

- **UNBEFUGTEN ZUGANG VERHINDERN:** Diese 2HE 19 Zoll Sicherheitsabdeckung mit Scharnieren wurde entworfen, um 1HE an Netzwerk Geräten oder Servern abzudecken und gleichzeitig einen bequemen und schnellen Zugang mit Schloss und Schlüssel zu gewährleisten
- **LUFTSTRÖMUNG:** Diese Rack Sicherheitsabdeckung mit perforierter Front wurde entworfen, um die Luftströmung zu erleichtern und den visuellen Zugang zu den Geräten zu ermöglichen
- **STABILE KONSTRUKTION:** Die Rack Sicherheitsabdeckung ist eine robuste, EIA-310 konforme Lösung aus handelsüblichem kaltgewalztem Stahl (SPCC) und bietet physische Sicherheit und kontrollierten Zugang zu Ihren Geräten
- **EINFACHE INSTALLATION:** Diese vollständig montierte Sicherheitsabdeckung kann installiert werden, ohne dass die bereits vorhandenen geschützten Geräte entfernt oder heruntergefahren werden müssen, und umfasst Montagematerial sowie 2 Schlüssel
- **3 JAHRE GARANTIE:** StarTech.com bietet 24 Stunden technische Unterstützung und ist seit 30 Jahren die bevorzugte Wahl von Computerfachleuten. Wir führen gründliche Kompatibilitäts und Leistungstests für alle unsere Produkte durch.

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

U-Höhe 2U *1U available for equipment*

Frontdoor-Typ Stahl

Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Baumaterial	Stahl
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	19.4 in [49.3 cm]
Produktbreite	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöhe	3.3 in [8.5 cm]
Produktgewicht	4.0 lb [1.8 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	21.3 in [54.0 cm]
Paketbreite	6.0 in [15.2 cm]
Pakethöhe	4.3 in [11.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.8 lb [2.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Panel mit Scharnier, für Sicherheitsschloss
	4 - M5-Schrauben
	4 - M5-Käfigmuttern
	2 - Schlüssel

Garantieinformationen

Warranty	3 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.