

2U Rack Veiligheidspaneel, Uitklapbaar/Vergrendelbaar Rack Cover voor Fysieke Beveiliging/Toegangscontrole van 19" Server Rack & Netwerk Cabinet, Voorgemonteerd

Productcode: RKSECLK2U



Voorkom toegang tot uw servers en netwerkapparatuur door onbevoegden met deze veiligheidspaneel voor serverkasten. Het voorpaneel is geperforeerd voor een betere luchtstroom, zonder de beveiliging aan te tasten. Het scharnierende 2U veiligheidspaneel is geschikt voor op de vloer staande server racks of wandmonteerbare racks. De server rack beveiligingsdeur is perfect voor winkels, klaslokalen, medische kantoren of overal waar een beveiligde gedeeltelijke toegang noodzakelijk is.

Met het scharnierende 2U veiligheidspaneel kunt u de deur snel openen en de door u gewenste wijzigingen uitvoeren, waarna u het rack veiligheidspaneel weer kunt sluiten en de professionele uitstraling van uw serverruimte kunt herstellen. Bij het rack veiligheidspaneel worden ook rack installatieschroeven en -moeren geleverd, zodat u alles bij de hand heeft voor een probleemloze installatie. De schroeven waarmee de RKSECLK2U aan uw server rack worden bevestigd, bevinden zich achter het scharnierende vergrendelingspaneel. Daardoor wordt de beveiliging verbeterd, hoewel alleen 1U apparatuur toegankelijk is.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gemakkelijk toegang tot de binnenkant dankzij het scharnierdesign
- Uitstekend voor winkels, klaslokalen, medische kantoren of overal waar een beveiligde gedeeltelijke toegang noodzakelijk is

Eigenschappen

- **VOORKOM ONBEVOEGDE TOEGANG:** Dit 2U 19" uitklapbaar beveiligingsdeksel voor server rack is ontworpen om 1U netwerkkapparatuur of servers af te dekken en tegelijkertijd zicht te behouden via slot en sleutel
- **GEVENTILLEERDE LUCHTSTROOM:** dit server rack paneel met geventileerde voorkant is ontworpen om de luchtstroom te vergemakkelijken en apparatuur zichtbaar te maken doorheen het frontpaneel
- **STEVIGE CONSTRUCTIE:** Dit server rack toegangspaneel is een robuuste EIA-310 oplossing gemaakt van SPCC commercieel koudgewalst staal en biedt daarmee fysieke beveiliging en gecontroleerde toegang tot uw apparatuur
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze volledig gemonteerde rak security cover kan worden geïnstalleerd zonder reeds aanwezige apparatuur te verwijderen of uit te schakelen en bevat bevestigingsmateriaal en 2 sleutels
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** dit rack veiligheidspaneel werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en wordt 3 jaar lang ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
U-hoogte	2U *1U available for equipment*
Type voordeur	Staal
Kenmerken deur voorkant	Veiligheidsslot met sleutel

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal
Type behuizing	Staal

Lengte product	19.4 in [49.3 cm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	3.3 in [8.5 cm]
Gewicht product	4.0 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.3 in [54.0 cm]
Package Width	6.0 in [15.2 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 lb [2.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Scharnierend paneel met beveiligingsslot
	4 - M5 schroeven
	4 - M5 kooimoeren
	2 - Sleuteltjes

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.