


Cable Datos SATA en Ángulo Recto Acodado 7 Pines - 2x Serial ATA - 0,20m

ID del Producto: SATA8RA1



El cable SATA en ángulo derecho (90 grados) SATA8RA1 incluye una receptáculo SATA estándar (recta), así como una receptáculo SATA en ángulo derecho, lo cual proporciona una conexión simple de 20 cm con cualquier unidad Serial ATA, con soporte total de ancho de banda SATA 3.0 de hasta 6 Gpbs cuando se utiliza con unidades compatibles con SATA 3.0.

La conexión SATA en ángulo derecho permite conectar la unidad de disco duro serial ATA en espacios estrechos o de difícil acceso, y el diseño flexible y de bajo perfil del cable permite un mejor flujo del aire y reduce el desorden en el interior de la caja del ordenador, lo cual ayuda a mantenerla limpia y aireada.

Fabricado con materiales solo de alta calidad y diseñado para un rendimiento y fiabilidad óptimos, este cable SATA de 20 cm está avalado por nuestra garantía de por vida.

StarTech.com también ofrece un cable SATA en ángulo izquierdo de 20 cm (SATA8LA1), el cual permite la misma sencillez de instalación que este cable SATA en ángulo derecho, pero permite conectar el cable con la unidad SATA en dirección opuesta.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instalación de unidades de disco duro serial ATA y unidades DVD en cajas de ordenador de tamaño

compacto

- Aplicaciones de servidor y de subsistemas de almacenamiento
- Instalaciones de discos en estaciones de trabajo de alta gama
- Conexiones de Arreglos de Discos SATA

Características

- 1 conector SATA
- 1 conector SATA en ángulo derecho/90 grados
- Soporta ancho de banda SATA 3.0 de 6 Gbps
- Compatible con unidades de disco duro SATA de 3,5" y de 2,5"
- Proporciona 20 cm de cable

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	7
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
------------------	-------------------

Conector(es)

Conector A	1 - SATA (7 pines, datos)
Conector B	1 - SATA (7 pines, datos)

Características Físicas

Color	Rojo
Estilo de Conector	Recto con Orientación hacia la Derecha
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable	8.0 in [203.2 mm]
Longitud del Producto	8.0 in [20.3 cm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	0.2 oz [7.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 oz [12.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Serial ATA SATA a SATA Acodado a la Derecha 8 pulgadas
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.