


Câble SATA à angle droit de 20 cm - Cordon Serial ATA coudé

N° de produit: SATA8RA1



Le câble SATA à angle droit (90°) SATA8RA1 possède une prise SATA standard (droite) et une prise SATA à angle droit, permettant ainsi un raccordement facile de 20 cm à un disque Serial ATA, avec une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0.

La connexion SATA à angle droit vous permet de brancher votre disque dur Serial ATA dans les espaces réduits et difficiles d'accès, tandis que le design souple et peu encombrant du câble améliore la circulation de l'air et réduit l'enchevêtrement dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales.

Sinon, StarTech.com offre également un câble SATA à angle gauche de 20 cm (SATA8LA1) qui permet une installation aussi simple que le câble SATA à angle droit, tout en permettant au câble d'être connecté au disque SATA dans l'autre sens.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

- Applications de sous-système de serveur et de stockage
- Installations des disques de poste de travail haut de gamme
- Connexion aux matrices de disques SATA

Spécifications techniques

- 1 connecteur SATA
- 1 connecteur SATA à angle droit/90 degrés
- Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
- Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
- Fournit 20 cm de longueur de câble

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	7
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	SATA III (6 Gbps)
---------------	-------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - SATA (7 broches , données)
Connecteur B	1 - SATA (7 broches , données)

Caractéristiques physiques

Couleur	Rouge
Style de connecteur	Droit à angle droit
Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)

Longueur de câble	8.0 in [203.2 mm]
Longueur du produit	8.0 in [20.3 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	0.2 oz [7.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Largeur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
Hauteur du Paquet	0.6 in [1.5 cm]
Poids brut	0.4 oz [12.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 20 cm
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis