


Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 20 cm

ID prodotto: SATA8RA1



Il cavo SATA con angolare destro (90 gradi) SATA8RA1 presenta un connettore SATA standard (dritto) oltre a un connettore SATA con angolare destro, offrendo una semplice connessione da 20 cm a un'unità ATA seriale con il supporto della larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

La connessione SATA con angolare destro consente di inserire un disco rigido seriale ATA in zone di difficile accesso o spazi ristretti mentre il design a basso profilo e flessibile del cavo migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo SATA da 20 cm è dotato della nostra garanzia a vita.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo SATA con angolare sinistro da 20 cm (SATA8LA1), che offre la stessa semplicità di installazione del cavo SATA con angolare destro, ma consente il collegamento del cavo all'unità SATA in direzione opposta.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end

- Connessioni ad array di dischi SATA

Caratteristiche

- 1 connettore SATA
- 1 connettore SATA con angolare destro/90 gradi
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Lunghezza del cavo di 20 cm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	7
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
-----------------	-------------------

Connettore/i

Connettore A	SATA (7 pin, dati)
Connettore B	SATA (7 pin, dati)

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Dritto ad angolare destro
Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
Lunghezza cavo	8.0 in [20.3 cm]
Lunghezza prodotto	8.0 in [20.3 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [15 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [15 mm]

Peso prodotto 0.2 oz [7 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Peso spedizione
(confezione) 0.4 oz [12 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 20 cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

