1 Meter USB-A zu USB-C Ladekabel, Langlebiges USB 2.0 Schnelllade & Sync USB A zu USB C Datenkabel, Robuster TPE Aramidfaser Mantel, M/M, 3A, Weiß

Produkt-ID: RUSB2AC1MW

Dieses USB-C-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Dieses robuste Kabel ist mit Ihren Thunderbolt 3-Ports kompatibel und auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt.

Das strapazierfähige, zertifizierte USB-C-Ladekabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung oder Beschädigung des Kabelkerns gebogen werden.

• Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels

• Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.

• Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechtschirm

• Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel

Das USB-A-auf-USB-C-Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird.

• Der USB-Type-C-Anschluss bietet eine Ausgangsleistung von 3 A zum Aufladen Ihrer USB-C-kompatiblen Geräte

• Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und

verstärkt den Anschlusspunkt

• Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet so eine zuverlässige Verbindung für all Ihre USB-C-Geräte. Es liefert außerdem bis zu 60 W Leistung, um Ihre Geräte ohne zusätzliches Netzteil aufzuladen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C-Mobilgeräte

Merkmale

• HOCHWERTIG: USB-A auf USB-C Ladekabel, verstärkt mit Aramidfasern für erhöhte Zugfestigkeit, 5x stärker als Stahl. Getestet, um 10000+ Biegezyklen im 180°-Winkel und 5000+ Einsteckvorgänge zu überstehen

• SPEZIFIKATIONEN: Länge: 1 m | Farbe: Weiß | Stecker: USB-C auf USB-A | Leistung: USB 2.0 | Material: Aramidfaser | Stromstärke: 3A | Manteltyp: TPE | Abschirmung: EMV-Schutz

• USB-C KOMPATIBILITÄT: Mit dem robusten Datenübertragungskabel können Sie Ihre USB Typ-C Geräte aufladen und synchronisieren, einschließlich Ihres iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus & Google Pixel 3a, 3, 4 Serie

• SCHNELLES LADEN UND SYNCHRONISIEREN : Dieses hochwertige Kabel zum Aufladen und Synchronisieren Ihrer USB-C Geräte unterstützt bis zu 3A für schnelles Laden über einen USB-A Anschluss oder einen Quick Charge Netzteiladapter

• FLEXIBLES KABEL: Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen, ohne den Kern des Kabels zu beschädigen. TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS zertifiziert für ökologische Nachhaltigkeit

---

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel

	Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung		
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Steckverbinder B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Weiß
	Steckverbinderart	Gerade
	Drahtstärke	22/32 AWG
	Kabellänge	3.3 ft [1 m]
	Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [7.0 mm]
	Produktgewicht	0.9 oz [25.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	5.1 in [13.0 cm]
	Pakethöhe	0.0 in [0.1 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-A auf USB-C Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.