

Cable de Carga USB-A a USB-C de 1m - Cable de Carga Rápida y Sincronización USB 2.0 de Servicio Pesado - Cable de Datos USB 2.0- Resistente con Fibra de Aramida - M/M - 3A - Blanco

ID del Producto: RUSB2AC1MW



Este cable USB C soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Compatible con sus puertos Thunderbolt 3, este resistente cable es imprescindible tanto para aplicaciones empresariales como de consumo.

El duradero cable de carga USB C tiene un refuerzo de fibra de aramida que lo protege de la tensión de los dobleces frecuentes. Esto también permite que el cable se flexione sin estirarse en exceso ni dañar el núcleo del cable.

- La fibra de aramida añade resistencia y durabilidad al cable
- Los conductores aislados reducen la fricción, proporcionan más flexibilidad
- Protección EMI (interferencias electromagnéticas) con lámina de aluminio-mylar con blindaje trenzado
- La cubierta del cable de TPE (elastómero termoplástico) es más flexible que un cable de PVC estándar

El cable USB A a USB C está fabricado para evitar que el conector se separe de la cubierta. La moldura de alivio de tensión extralarga ha sido probada para soportar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°.

Cable USB A.

- El conector USB de tipo C proporciona una salida de alimentación de 3 A para cargar sus dispositivos compatibles con USB C
- El blindaje metálico protege la placa de circuitos de las interferencias electromagnéticas y refuerza el punto de conexión
- Alivio de tensión probado para tolerar más de 10.000 ciclos de flexión en un ángulo de 180°

El duradero cable soporta todas las especificaciones USB 2.0 proporcionando una conexión fiable para todos sus dispositivos USB-C. Además, suministra hasta 60 W de potencia para cargar sus dispositivos sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type C

Características

- DURABLE: Cable de carga USB A a USB C reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia a la tracción, 5 veces más fuerte que el acero. Probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones
- ESPECIFICACIONES: Longitud: 1m - Color: Blanco - Conectores: USB-C a USB-A - Rendimiento: USB 2.0 - Material: Fibra de aramida - Potencia: 3A - Tipo de cubierta: TPE - Blindaje: Protección EMI
- COMPATIBILIDAD DEL USB-C: El resistente cable de transferencia de datos le permite cargar y sincronizar sus dispositivos USB Tipo C, incluyendo su iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus y Google Pixel series 3a, 3, 4
- CARGA RÁPIDA Y SINCRONIZACIÓN : Soporta hasta 3A para una carga rápida desde un puerto USB-A o un adaptador de corriente de carga rápida, este cable de alta calidad está diseñado para cargar y sincronizar sus dispositivos USB C
- CABLE FLEXIBLE: Construido con una cubierta de TPE para absorber la tensión de los dobleces frecuentes sin dañar el núcleo del cable. El TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS para la sostenibilidad medioambiental

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conecotor B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Características Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.4 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Peso del Producto	0.9 oz [26 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [34.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable USB A a USB C

Información Acerca
de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

