

Cable de Carga USB-A a USB-C de 2m - Cable de Carga Rápida y Sincronización USB 2.0 de Servicio Pesado - Cable de Datos USB 2.0- Resistente con Fibra de Aramida - M/M - 3A - Negro

ID del Producto: RUSB2AC2MB



Este cable USB C soporta las exigencias diarias de carga y sincronización de sus dispositivos móviles. Compatible con los puertos Thunderbolt 3, este cable resistente es imprescindible en aplicaciones tanto de empresas, como de consumidores.

Este cable duradero USB C de carga está reforzado con fibra de aramida, la cual lo protege de las tensiones debidas a los dobleces frecuentes. También le permite al cable flexibilidad, sin que se estire demasiado o se dañe el núcleo del cable.

- La fibra de aramida aporta resistencia y durabilidad al cable
 - Los conductores con aislamiento reducen la fricción, además de aportar más flexibilidad
 - Protección contra interferencias electromagnéticas (EMI) mediante aluminio Mylar, con blindaje trenzado
 - El revestimiento TPE (elastómero termoplástico) del cable es más flexible que el PVC convencional
-

Este cable USB A a USB C está fabricado para evitar que el conector se separe de su recubrimiento. El moldeado reductor de la tensión, de mayor longitud, se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°.

- El conector USB Type C proporciona 3A de alimentación nominal para la carga de sus dispositivos compatibles con USB C

- El revestimiento metálico protege la placa de circuitos de interferencias electromagnéticas (EMI) y refuerza el punto de conexión
- El moldeado reductor de la tensión se ha sometido a pruebas de resistencia a más de 10.000 ciclos de dobleces a un ángulo de 180°

Este cable duradero es compatible con las especificaciones USB 2.0, lo cual ofrece conexiones fiables para todos sus dispositivos USB-C. También ofrece hasta 60W de alimentación para la carga de sus dispositivos, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos móviles USB Type C

Características

- DURABLE: Cable de carga USB A a USB C reforzado con fibra de aramida para una mayor resistencia a la tracción, 5 veces más fuerte que el acero. Probado para soportar más de 10000 ciclos de flexión en un ángulo de 180° y más de 5000 inserciones
- ESPECIFICACIONES: Longitud: 2m - Color: Negro - Conectores: USB-C a USB-A - Rendimiento: USB 2.0 - Material: Fibra de aramida - Potencia: 3A - Tipo de cubierta: TPE - Blindaje: Protección EMI
- COMPATIBILIDAD DEL USB-C: El cable resistente de transferencia de datos le permite cargar y sincronizar sus dispositivos USB Tipo C, incluyendo su iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S9, S10, S20, S20+, One Plus y Google Pixel series 3a, 3, 4
- CARGA RÁPIDA Y SINCRONIZACIÓN : Soporta hasta 3A para una carga rápida desde un puerto USB-A o un adaptador de corriente de carga rápida, este cable de alta calidad está diseñado para cargar y sincronizar sus dispositivos USB C
- CABLE FLEXIBLE: Construido con una cubierta de TPE para absorber la tensión de los dobleces frecuentes sin dañar el núcleo del cable. El TPE no es tóxico, está libre de halógenos y cuenta con la certificación RoHS para la sostenibilidad medioambiental

Hardware

[Política de Garantía](#) [Lifetime](#)

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento	
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conecotor(es)	
Conecotor A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conecotor B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos Ambientales	
Temperatura Operativa	0°C - 80°C (32°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C - 80°C (32°F to 176°F)
Humedad	0-95%

Características Físicas	
Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	22/32 AWG
Longitud del Cable	6.4 ft [1.9 m]
Longitud del Producto	6.7 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Altura del Producto	0.5 in [12 mm]
Peso del Producto	1.6 oz [45.0 g]

Información de la Caja	
Cantidad de Paquetes	1

Longitud de la Caja	6.6 in [16.7 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.6 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB A a USB C
---------------------	-------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

