

Câble USB vers Lightning de 1m - Certifié Mfi - Adaptateur USB Lightning Noir, Gaine durable en TPE - Cordon Chargeur Iphone/Lightning Spirale en Fibre Aramide - Câble USB pour Iphone Très Résistant

Nº de produit: RUSB2ALT1MBC



Ce câble Lightning à USB A enroulé peut résister aux exigences quotidiennes de la charge et de la synchronisation de vos appareils mobiles. Il se contracte jusqu'à atteindre 38cm, ce qui le rend compact et pratique à ranger.

Le câble de recharge Lightning durable est doté d'un renforcement en fibre aramide qui l'abrite du stress des courbures fréquentes. Cela permet également au câble de se flétrir sans trop s'étirer ou endommager l'âme du câble.

Le câble Lightning vers USB A est construit pour empêcher le connecteur de se séparer de la gaine. Le moulage extra-long de la décharge de traction est testé pour résister à plus de 5 000 cycles de flexion à un angle de 180°.

Le câble durable prend en charge toutes les spécifications USB 2.0 offrant une connexion fiable pour tous vos appareils Lightning. Il est également certifié Apple MFi, ce qui est garanti pour une charge et une synchronisation rapides et fiables à partir des ports de charge USB-A.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CÂBLE USB A VERS LIGHTNING** : Le câble s'étire jusqu'à 1m et se contracte jusqu'à 38cm, ce qui l'empêche de s'emmêler et de gêner. La gaine en TPE, solide mais souple, le rend facile à enrouler et à ranger dans la console du véhicule ou la boîte à gants
- **CONCEPTION ROBUSTE** : Câble USB A 2.0 de haute qualité renforcé par des fibres aramides ; testé pour résister à plus de 10 000 insertions et plus de 5000 cycles de pliage à 180° ; gaine durable en TPE et décharge de traction ; non toxique/sans halogène
- **CERTIFIÉ APPLE MFI** : Câble adaptateur pour une charge/synchronisation rapide et fiable à partir du port de charge USB-A pour les appareils Lightning, y compris les iPhone Pro/Max/Mini/XR jusqu'à l'iPhone 14, l'iPad Air, l'iPad, l'iPad Mini
- **CHARGEZ VOS APPAREILS LIGHTNING** : Le cordon spiralé à usage intensif recharge les appareils dotés d'un port Lightning, notamment les AirPods, le Magic Keyboard, le Magic Trackpad, la Magic Mouse et la télécommande Siri, idéal pour les stations de recharge
- **CARACTÉRISTIQUES** : Longueur: 1m | Couleur: Noir | Type de câble: Enroulé | Connecteurs: Lightning/USB A | Performance: USB 2.0 480Mbps | Renforcement: Fibre aramide | Type de gaine: TPE | Blindage: Al-Mylar | Câble de recharge iPhone à usage intensif

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Longueur max. de câble	39.4 in [1000 mm]
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Connecteur Apple Lightning (8 broches)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0 to 80°C (32 to 176°F)

Température de stockage 0 to 80°C (32 to 176°F)

Humidité 0% à 95% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/32 AWG
Longueur de câble	39.4 in [1000 mm]
Dia. ext. du câble	0.1 in [3.1 mm]
Longueur du produit	15.1 in [38.3 cm]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [0.7 cm]
Poids du produit	1.5 oz [42.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.7 in [12.0 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
Poids brut	2.0 oz [56.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble spiralé USB-A vers Lightning

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

