

1m USB-C-Schnellladekabel, Laden und Synchronisieren, 60W (3A) Power Delivery, USB 2.0, Weiß, TPE-Mantel mit Aramidfaser - Robustes USB C Ladekabel

Produkt-ID: RUSB2CC1MW



Dieses USB-C-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Dieses robuste Kabel ist mit Ihren Thunderbolt 3-Ports kompatibel und auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt.

Das strapazierfähige, zertifizierte USB-C-Ladekabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung oder Beschädigung des Kabelkerns gebogen werden. <ol>

- Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechschirm
- Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel</ol>

Das USB-C-auf-USB-C-Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird.

<ol>

- Der USB-Type-C-Anschluss bietet eine Ausgangsleistung von 3 A zum Aufladen Ihrer USB-C-kompatiblen Geräte
- Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und

verstärkt den Anschlusspunkt

- Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet so eine zuverlässige Verbindung für all Ihre USB-C-Geräte. Es liefert außerdem bis zu 60 W Leistung, um Ihre Geräte ohne zusätzliches Netzteil aufzuladen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C-Mobilgeräte

## Merkmale

- **HOCHWERTIG:** USB-C Ladekabel mit Aramidfasern für hohe Zugfestigkeit, die die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Kabels erhöht. Getestet, um 10000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180° und 5000+ Einsteckvorgängen standzuhalten
- **FLEXIBLES KABEL:** Der TPE-Mantel absorbiert die Belastung durch häufiges Biegen und schützt den Kern des robusten USB-C auf USB-C Kabels. TPE ist ungiftig, halogenfrei und RoHS zertifiziert für ökologische Nachhaltigkeit
- **USB-C KOMPATIBILITÄT:** Laden und synchronisieren von Daten auf Ihren USB-C Geräten, einschließlich iPad Pro, Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S10, S20, One Plus, Google Pixel 3a, 3, 4 Serie, Nexus 6P und USB 3.1 Typ-C Laptops/Tablets.
- **SCHNELLES LADEN:** Funktioniert mit USB Typ-C Geräten und Ladegeräten bei 5V, 9V, 12V, 15V, 20V und kann einen Thunderbolt 3 oder USB-C fähigen Laptop inkl. MacBook Pro, HP, Dell, Surface aufladen
- **KABEL SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 1 m | Farbe: Weiß | Stecker: USB-C auf USB-C Stecker/Stecker | Leistung: USB 2.0 | Verstärkung: Aramidfaser | Stromstärke/Leistung: 3A/60W | Manteltyp: TPE | Abschirmung: EMV-Schutz

---

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

|                          |                          |                                           |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                          | Steckverbinderplatten    | Nickel                                    |
|                          | Typ der Kabelummantelung | TPE - Thermoplastic Elastomers            |
|                          | Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht        |
| <hr/>                    |                          |                                           |
| Leistung                 | Typ und Rate             | USB 2.0 - 480 Mbit/s                      |
| <hr/>                    |                          |                                           |
| Steckverbinder           | Steckverbinder A         | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
|                          | Steckverbinder B         | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| <hr/>                    |                          |                                           |
| Strom                    | Power Delivery           | 60W                                       |
| <hr/>                    |                          |                                           |
| Physische Eigenschaften  | Farbe                    | Weiß                                      |
|                          | Steckverbinderart        | Gerade                                    |
|                          | Drahtstärke              | 22/30 AWG                                 |
|                          | Kabellänge               | 3.3 ft [1 m]                              |
|                          | Produktlänge             | 3.3 ft [1.0 m]                            |
|                          | Produktbreite            | 0.5 in [1.2 cm]                           |
|                          | Produkthöhe              | 0.2 in [0.6 cm]                           |
|                          | Produktgewicht           | 0.9 oz [25.0 g]                           |
| <hr/>                    |                          |                                           |
| Verpackungsinformationen | Paketmenge               | 1                                         |
|                          | Paketlänge               | 6.3 in [16.1 cm]                          |
|                          | Paketbreite              | 5.0 in [12.6 cm]                          |
|                          | Pakethöhe                | 0.5 in [1.3 cm]                           |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Versandgewicht<br>(Verpackung) | 1.1 oz [30.0 g] |
|--------------------------------|-----------------|

---

Verpackungsinhalt

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - 1 m USB-C-Kabel |
|--------------------|---------------------|

---

Garantieinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Warranty | Lifetime |
|----------|----------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.