

## 2.5インチSATA対応ハードディスクドライブ用リムーバブルラック 3.5インチベイ内蔵型モバイルラック 防振機能

製品ID: SATBP125VP



2.5インチSATAドライブホットスワップベイ。データを保護しながら、サーバー／PCのストレージ機能を増強します。

このモバイルラックは、デスクトップコンピュータまたはサーバーの3.5インチフロントベイを2.5インチ SATA SSD/HDDドライブのホットスワップベイに変換します。複数のシステム間やロケーション間でのドライブ移動や交換が簡単にできるため、システム管理者やオペレータなど、ITのプロに最適な製品となっています。ストレージドライブの定期的な交換や取り外しが行われるサーバールームやデータセンターなどの環境で貴重な時間を無駄にしません。

この2.5インチSATAドライブホットスワップベイは、通気性と放熱性に優れた堅牢なアルミ筐体で保護機能に優れたバックプレーンを提供します。4つの防振バンパーで振動によるダメージからドライブを保護し、不正なアクセスからドライブを守り、データを保護できるよう、ドアはロック可能になっています。

このモバイルラックはSATA 1.0/2.0/3.0に対応しています。互換コントローラと使用する場合6Gbpsのデータ転送速度に対応し、優れた速度と性能を提供します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

### 認証、レポート、互換性



### 用途

- ・サーバールームやデータセンターでドライブをホットスワップ
- ・ Protect your drive against external environment vibrations

- ・データのバックアップ、リカバリー、アーカイブ作成
- ・コンピュータシステムの構築とアップグレード
- ・Ideal for government, educational, medical, and military organizations

## 製品の特長

- ・3.5インチフロントベイで2.5インチSATAドライブを使用し、システム間でドライブをホットスワップ
- ・振動によるダメージからデータを保護する4つの防振バンパー
- ・セキュリティ対応のロック式ドライブドア
- ・厚さ5mmから15mmまでの2.5インチ SATA SSD/HDDをサポート
- ・SATA 1.0/2.0/3.0対応。ファイル転送速度最大6Gbps
- ・耐久性に優れたアルミ製本体
- ・理想的な放熱を行う通気スリット
- ・NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持

---

### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
キーロック	あり
インターフェース	SATA
ドライブ数	1
ドライブサイズ	2.5インチ - ドライブサイズ
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	取り外し可能
2.5インチベイ数	1

---

### 性能

最大データ転送速度	6 Gbps
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
ポートマルチプライヤ	なし
ホットスワップ対応	あり
挿入評価	50,000

---

### コネクタ

ドライブコネクタ	1 - SFF-8482 (データ & 電源、内部SAS) [29ピン]
----------	--------------------------------------

ホストコネクタ	1 – SATAデータ&電源 [7+15ピン]
<b>ソフトウェア</b>	
OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
<b>インジケータ</b>	
LEDインジケータ	1 – ドライブ電源とアクティビティ
<b>環境条件</b>	
動作温度	-20° C to 70° C (-4° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
湿度	25° Cで0%から95%(結露しないこと)
<b>物理的特徴</b>	
色	ブラック
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック
最大ドライブ高さ	15 mm [0.6 in]
製品縦	13.5 cm [5.3 in]
製品横	10.2 cm [4.0 in]
製品高さ	2.5 cm [1.0 in]
製品重量	310.0 g [10.9 oz]
<b>パッケージ情報</b>	
パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.9 cm [6.7 in]
パッケージ横	12.4 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	5.0 cm [2.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	429.0 g [15.1 oz]
<b>箱に含まれているもの</b>	
パッケージ内容	1 – モバイルラック 1 – ドライブトレイ 2 – キー 1 – SATAデータケーブル 4 – ドライブ取り付けネジ 4 – モバイルラック取り付けネジ

## 1 - クイックスタートガイド

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。