

Cavo USB-C a Lightning da 50 cm Certificato MFi, Cavetto iPhone Spiralato di Ricarica/Alimentazione, Resistente Cavo Tipo C a Lightning in Fibra Aramidica con Rivestimento TPE , Cavo Caricatore Nero

ID prodotto: RUSB2CLT50CMBC



Questo cavo USB C Lightning spiralato da 50 cm può supportare le esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Si contrae fino a 32 cm rendendolo così compatto da poter essere facilmente riposto nel vano portaoggetti dell'auto.

Questo resistente cavo di ricarica da USB C a Lightning ha un rivestimento in Fibra Aramidica che lo protegge dallo stress dovuto alle frequenti torsioni. Questo permette al cavo di estendersi senza allungarsi troppo e non danneggiare il suo nucleo.

Questo cavo da USB C a Lightning è progettato per evitare che il connettore si separe dal rivestimento. Il suo rinforzo extra-lungo sul connettore riduce lo stress da trazione, è testato per resistere ad oltre 5.000 cicli di piegatura a 180°.

Questo resistente cavo compatibile con le specifiche USB 2.0 garantisce una connessione affidabile per tutti i tuoi dispositivi Lightning. È anche certificato Apple MFi che assicura carica e sincronizzazione veloce e affidabile dalle porte di ricarica USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO USB-C A LIGHTNING:** Questo cavo si estende da 32 a 50 cm evitando che si aggrovigli e sia d'intralcio; Il rivestimento in TPE lo rende resistente morbido e flessibile, quindi facile da avvolgere per riporlo nel portaoggetti dell'auto.
- **DESIGN ROBUSTO:** Cavo USB C 2.0 a Lightning in Fibra Aramidica per una maggiore resistenza alla trazione; Testato per resistere a oltre 10000 inserimenti e oltre 5000 cicli di piegatura a 180° Il suo rivestimento in TPE lo rende resistente e flessibile
- **CERTIFICATO MFi APPLE:** Cavo adattatore da USB C a Lightning per garantire una carica/sincronizzazione veloce e affidabile dalla porta USB-A per dispositivi Lightning tra cui iPhone 13/12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro/XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **CARICA I DISPOSITIVI LIGHTNING:** Il cavo a spirale per carichi pesanti carica i dispositivi con una porta Lightning, inclusi AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse e Siri Remote, ideale per l'uso nelle stazioni di ricarica
- **SPECIFICHE:** Lunghezza: 50 cm | Colore: Nero | Tipo di cavo: A spirale | Connettori: Lightning e USB C | Prestazioni: USB 2.0 480Mbps | Armatura: Fibra Aramidica | Tipo di rivestimento: TPE | Schermo: Alluminio | Resistente cavo di ricarica per iPhone

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Lunghezza max cavo	19.7 in [500 mm]
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	1 - Connettore lightning Apple (8 pin)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 80°C (32 to 176°F)
-------------------------	-------------------------

Temperatura di conservazione 0 to 80°C (32 to 176°F)

Umidità 0% a 95% HR

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/32 AWG
Lunghezza del cavo	19.7 in [50 cm]
OD cavo	0.1 in [3.1 mm]
Lunghezza prodotto	12.7 in [32.2 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.4 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C a Lightning
--------------------------	----------------------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

