

50cm USB-C naar Lightning Kabel, Zwart, MFi Gecertificeerd, iPhone Lader
Spiraalkabel, Duurzame Aramidevezels, Robuuste USB-C Lightning Laadkabel

Productcode: RUSB2CLT50CMBC



Deze gekrulde Lightning naar USB C kabel is bestand tegen het dagelijks opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. De kabel rolt op tot 32 cm en is dus compact en gemakkelijk op te bergen.

De duurzame Lightning oplaadkabel is versterkt met aramidevezel die de kabel tegen regelmatig buigen beschermt. Hierdoor kan de kabel ook worden gebogen zonder kans op overrekken of beschadiging van de kabelkern.

De Lightning naar USB-C kabel is zo vervaardigd dat de connector niet van de mantel loskomt. De extra lange gegoten trekontlasting is bestand tegen meer dan 5.000 buigcycli in een hoek van 180°.

De duurzame kabel ondersteunt alle USB 2.0 specificaties en biedt dus een betrouwbare verbinding voor al uw Lightning apparaten. De kabel is ook Apple MFi gecertificeerd en garandeert dus snel en betrouwbaar opladen en synchroniseren vanaf USB-C laadpoorten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-C NAAR LIGHTNING KABEL:** De spiraalkabel kan tot 50 cm worden uitgetrokken en weer tot 32 cm worden opgerold zodat hij niet in de war raakt of in de weg zit; sterke, maar zachte flexibele TPE-mantel vergemakkelijkt het oprollen en opbergen
- **ROBUUST DESIGN:** Hoogwaardige USB C 2.0 kabel is versterkt met aramidevezel voor meer treksterkte; getest en bestand tegen 10.000+ keer aansluiten en 5000+ keer buigen (180°); duurzame TPE-mantel en trekontlasting; TPE is niet-giftig en halogeenvrij
- **APPLE MFI GECERTIFICEERD:** USB Type C naar Lightning kabel adapter voor gegarandeerd snel en betrouwbaar opladen/synchroniseren vanaf een USB-A laadpoort voor Lightning apparaten waaronder iPhone 13/12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LIGHTNING-APPARATEN OPLADEN:** Stevige spiraalkabel laadt apparaten op via een Lightning poort, waaronder AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse en Siri Remote; ideaal voor oplaadstations
- **KABELSPECIFICATIES:** Lengte: 50 cm | kleur: zwart | kabeltype: spiraal | connectors: Lightning & USB-C | prestatie: USB 2.0 480 Mbps | versterking: aramidevezel | manteltype: TPE | afscherming: Al-Mylar | Premium iPhone oplaadkabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale kabellengte	19.7 in [500 mm]
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Opslagtemperatuur	0 to 80°C (32 to 176°F)
Vochtigheid	0% tot 95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	22/32 AWG
Kabellengte	19.7 in [50 cm]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.1 mm]
Lengte product	12.7 in [32.2 cm]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.2 in [0.6 cm]
Gewicht product	1.0 oz [28.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar Lightning kabel
-------------	--------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.