

USB naar SATA Externe Harde Schijf Docking Station voor 2,5 inch SATA-schijven

Productcode: SATDOCK25U



Het SATDOCK25U Docking Station biedt volledig en rechtsreeks toegang tot elke 2,5 inch SATA (SATA, SATA II, SATA III) harde schijf of solid state drive zonder deze in een computer of behuizing te hoeven monteren.

Dit uiterst compacte docking station biedt de nodige draagbaarheid om eenvoudige externe opslag toe te voegen aan vrijwel elke computer met USB, een echte aanwinst om bij de hand te hebben om externe (kale) harde schijven aan te kunnen sluiten zelfs bij mobiele toepassingen. Door de compacte uitvoering neemt het bovendien weinig ruimte in op een bureau of werkbank. Er kunnen schijven met hoge capaciteit (getest tot 1 TB) worden gebruikt om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

U plaatst gewoon een 2,5 inch SATA-harde schijf of SSD in de dock en sluit deze vervolgens aan op een computer via USB 2.0. Ontkoppel om de harde schijf te verwijderen of te verwisselen gewoon de USB-kabel en verwijder de schijf uit het docking station!

Het docking station biedt niet alleen een snelle en handige toegang tot een mobiele 2,5 inch schijf, bijvoorbeeld voor het herstellen van gegevens, maar wordt bovendien volledig gevoed via USB, dus er is geen netadapter nodig. Het docking station ondersteunt installatie van een harde schijf via plug-and-play onder de meeste besturingssystemen en biedt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s - een handig alternatief voor externe schijfbehuizingen, die u de tijd bespaart die nodig zou zijn om de schijf voor te bereiden voor een conventionele installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Snelle toegang tot gegevens op verwijderbare 2,5 inch harde schijven
- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen

Eigenschappen

- High-speed USB 2.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- LED voor voeding / activiteit
- Inclusief draaibare standaard
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Plug-and-play en hot-swappable
- Ondersteunt harde schijven (HDD) of solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 inch

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 2.0
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in
Schijftype	SATA
Chipsetcode	JMicron - JM20329

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP ondersteuning	Nee



	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met harde schijven van 5400 rpm en 1 TB of minder
<hr/>		
Connector(en)	Schijfaansluitingen	SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	USB Mini-B (5-polig)
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Blauw - continu voor power, knipperend voor activiteit
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Max. schijfhoogte	0.4 in [9.5 mm]
	Lengte product	3.2 in [82.0 mm]
	Breedte product	1.0 in [25.0 mm]
	Hoogte product	1.4 in [36.0 mm]
	Gewicht product	1.1 oz [30.0 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Package Length	5.7 in [14.4 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	1.3 in [32.0 mm]
	Verzendgewicht	4.4 oz [126.0 g]



(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2,5 inch SATA Docking Station
	USB mini-B Y-adapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

