Docking station per HDD esterno eSATA USB a SATA per 2,5'' o 3,5''

ID prodotto: SATDOCKU2EEU

La docking station per HDD esterno eSATA/USB a SATA offre accesso istantaneo e con funzione hot-swap a unità a stato solido o dischi rigidi SATA 2,5'' o 3,5'' (SATA, SATA II, SATA III), senza dover montare il disco nel computer o installarlo in una enclosure. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testato fino a 4 TB per dischi da 3,5" e fino a 1 TB per dischi da 2,5" per alloggiamento) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Consente di collegare in modo semplice la docking station a un computer tramite eSATA o USB 2.0: è sufficiente inserire il disco rigido SATA 2,5'' o 3,5'' nel dock quando necessario.

Il dock per HDD SATA è la soluzione ideale per il ripristino dei dati, l'imaging dell'unità, i centri di testing o qualsiasi altro ambiente che richieda un accesso rapido a unità archiviate o non installate; tale soluzione supporta l'installazione plug-and-play sulla maggior parte dei sistemi operativi. Inoltre, la docking station per HDD supporta velocità di trasferimento dei dati tra host e dock fino a 3 Gbps (con eSATA) e 480 Mbps (con USB 2.0), assicurando semplici damp e backup dei dati e trasferimenti dei dati senza problemi. È possibile raddoppiare il valore di questa docking station per disco rigido utilizzando l'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), con cui è possibile utilizzare qualsiasi disco rigido IDE 2,5" o 3,5" in uno slot dock per dischi rigidi SATA.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Per accedere rapidamente a dischi 2,5''/3,5" di ricambio o rimossi da cui recuperare dati

• Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging

• Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno

• Per i tecnici che eseguono test o benchmark su differenti dischi rigidi e che necessitano di passare rapidamente da uno all'altro

• Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0

Caratteristiche

• Caricamento tramite slot dall'alto con sportello unità

• Indicatore di batteria/attività LED

• Interfaccia host eSATA conforme a SATA revisione 2, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps

• Interfaccia host conforme a USB 2.0 a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

• Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5'' o 3,5''

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

• Fattore di forma compatto, stile adatto alla scrivania

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 2.0 & eSATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA

	ID chipset	JMicron - JM20336
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Supporto UASP	No
	Tipo e velocità	SATA II (3 Gbps)
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM
	Cicli di inserimento	15, 000 cycles
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - eSATA (7 pin, dati)
		1 - USB B (4 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	230 AC
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica

	Lunghezza prodotto	5.5 in [14 cm]
	Larghezza prodotto	3.6 in [9.1 cm]
	Altezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
	Peso prodotto	7.8 oz [221 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	6.5 in [16.4 cm]
	Package Width	3.6 in [92 mm]
	Package Height	6.8 in [17.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.9 lb [0.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Docking station disco rigido SATA
		1 - Cavo eSATA
		1 - Cavo USB
		1 - Adattatore di alimentazione
		1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.