

Docking station per dischi rigidi SATA Dock eSATA USB 3.0 a SATA HDD da 2,5"/3,5"

ID prodotto: SATDOCKU3E



La docking station per dischi rigidi USB 3.0/eSATA a SATA SATDOCKU3E permette l'accesso completo e istantaneo a dischi rigidi SATA da 2,5" o 3,5" (HDD) o unità a stato solido (SSD) tramite connessione eSATA o USB che la rende compatibile con pressoché qualsiasi sistema.

La docking station per dischi rigidi supporta unità con capacità elevate (testate fino a 4 TB per unità da 3,5" e fino a 1 TB per unità da 2,5") e permette di migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

Il dock per dischi rigidi offre connessioni eSATA o USB 3.0 (larghezza di banda di 3 Gbps e 5 Gbps rispettivamente) ed è compatibile all'indietro con connessioni USB 2.0 (fino a 480 Mbps) al computer host.

Allo scopo di semplificare l'installazione di dischi rigidi e rimuovere oppure inserire rapidamente le unità nel dock, SATDOCKU3E presenta un design con caricamento dall'alto dello slot per un agevole accesso.

È possibile aumentare il valore della docking station per disco rigido con l'aggiunta dell'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), permettendo il facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE 2,5 o 3,5" in un dock per disco rigido SATA.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SATDOCKU3E supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Per i tecnici specializzati in ripristino dati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per i tecnici che eseguono test o benchmark su differenti dischi rigidi e che necessitano di passare rapidamente da uno all'altro

Caratteristiche

- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5" o 3,5"
- Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con larghezza di banda fino a 5 Gbps
- Interfaccia host eSATA conforme a SATA revisione 2 con larghezza di banda dati fino a 3 Gbps
- LED commutatore alimentazione e di stato separati
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Design compatto e ideale per postazioni di lavoro
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.0 & eSATA
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	ASMedia - ASM1051

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------



Supporto UASP	No
Tipo e velocità	SATA II (3 Gbps)
RAID	No
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM
Funzionalità hot swap	Sì
Cicli di inserimento	15,000 cycles
Allarme temperatura	No

Connettore/i

Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	eSATA (7 pin, dati) USB Type-B (9 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB o eSATA disponibile
-----------------------------	-------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione (blu) Stato unità (Blu - Accesa, Rosso lampeggiante - Attività)
----------------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A



Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Ambientale

Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 8 ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 5.6 in [14.2 cm]

Larghezza prodotto 3.1 in [80 mm]

Altezza prodotto 3.1 in [80 mm]

Peso prodotto 14.6 oz [414 g]

Informazioni confezione

Package Length 7.5 in [19 cm]

Package Width 7.1 in [18 cm]

Package Height 3.5 in [90 mm]

Peso spedizione (confezione) 33.9 oz [960 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Docking station per disco rigido

Cavo USB 3.0

Cavo eSATA

Adattatore di alimentazione universale

Prese per alimentazione - NA, UK, Eur

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

