

2 m Robustes USB-C auf Lightning Kabel, USB 2.0 zu Lightning Winkelstecker, Ladekabel und Synchronisierung, Apple Mfi zertifiziertes iPhone Lightning Kabel, Abgewinkelt

Produkt-ID: RUSB2CLTMM2MR



Mit diesem 2 m langen strapazierfähigen USB Typ-C auf Lightning Kabel kannst du eine rechtwinklige Verbindung zwischen einem Lightning-fähigen Gerät (z. B. iPhone, iPad, iPad Mini und einige iPods) und eine USB Typ-C Stromquelle herstellen.

Das strapazierfähige Lightning Ladekabel hat eine Aramidfaserverstärkung, die die Zugfestigkeit, die Abriebfestigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Kabelstress erhöht. Dieses verstärkte Kabel kann sich biegen, ohne sich zu überdehnen. Darüber hinaus haben die Steckverbinder metallische Konstruktion, die mit vollständig geformtem TPE überzogen sind, um die Langlebigkeit der Steckverbinder zu erhöhen.

Das USB Typ-C auf Lightning Kabel ist rechtwinklig und wurde so erstellt, dass Kabel/Stecker nicht überlastet werden. Die extralangen Zugentlastungsformteile wurden auf über 5.000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180° geprüft.

Das strapazierfähige und rechtwinklige USB-C auf Lightning Kabel unterstützt die USB 2.0 (480 Mbit/s) Spezifikationen. Es ist Apple MFi-zertifiziert und garantiert eine schnelle Ladung mit bis zu 3 A und eine zuverlässige Datensynchronisierung von USB-C Anschlüssen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **RECHTWINKELIGES LIGHTNING-KABEL:** 2 m USB C auf Lightning Ladekabel hat einen rechtwinkligen Lightning Stecker; ideal für enge Stellen, um Kabel bündig mit dem Gerät verlaufen; reduziert die Stecker und Anschluss Belastung im Vergleich zu geraden Kabel
- **ROBUSTES DESIGN:** USBC auf Lightning Kabel mit Aramidfasern für eine höhere Zugfestigkeit; getestet, um 10000+ Einsteckungen und 5000+ Biegezyklen bei einem Winkel von 180&Grad standzuhalten; robuster TPE-Mantel, Steckergehäuse/Gehäuse und Zugentlastungen
- **SCHNELLES LADEN UND SYNC:** Schnelles Laden mit bis zu 3 A über einen USB Anschluss oder einen mit Quick Charge fähigen Anschluss/Netzadapter; dieses hochwertige Kabel ist zum Laden und Synchronisieren von Lightning Geräten konstruiert
- **APPLE MFI ZERTIFIZIERT:** Lightning Ladekabel bietet zuverlässiges, schnelles Laden und Synchronisieren von USB-C Ladeanschluss; für Lightning Geräte inkl. iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini, iPhone 11 Pro/11, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **SPEZIFIKATIONEN:** Länge: 2 m; Farbe: Schwarz; Anschlüsse: USB-C Stecker auf Lightning Stecker; Leistung: USB 2.0; Geflechtmaterial: Aramidfaser; Strom: Bis zu 3A; Mantel: TPE; Abschirmung: EMV-Schutz mit Aluminium/Mylar

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Gold and Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Max. Kabellänge	78.7 in [2000 mm]
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Steckverbinder B	1 - Apple Lightning Connector C94 (8-pin)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Feuchtigkeit	0%~85%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Right Angle to Straight
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	78.7 in [2000 mm]
Außendurchmesser des Kabels	0.1 in [3.1 mm]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
Produktgewicht	1.6 oz [46 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.8 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C auf rechtwinkliges Lightning Kabel
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.