

2m Duurzame USB-C naar Lightning Kabel - USB 2.0 naar Lightning Laadkabel met Rechte Hoek - Fast Charge en Sync USB-C Lightningkabel - Apple MFi Certified iPhone Lader

Productcode: RUSB2CLTMM2MR



Maak een haakse verbinding tussen een Lightning-apparaat (bijv. iPhone, iPad, iPad Mini en sommige iPods) en een USB Type-C-stroombron met behulp van deze duurzame USB-C naar Lightning kabel van 2 meter.

De duurzame Lightning-laadkabel is versterkt met aramidevezels die de treksterkte, slijtvastheid en weerstand tegen belasting van de kabel verbeteren. Deze verstevigde kabel kan buigen zonder te ver uit te rekken. Bovendien zijn de connectoren voorzien van metalen omhulsels die bedekt zijn met volledig gegoten TPE voor een langere levensduur.

De USB Type-C naar rechthoekige Lightning-kabel is ontworpen om overbelasting van de kabel/connector te voorkomen. De extra lange trekontlasting is bestand tegen meer dan 5000 buigcycli in een hoek van 180 graden.

De duurzame USB-C naar rechthoekige Lightning-kabel ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) specificaties. Hij is Apple MFi gecertificeerd en garandeert tot 3A fast charging en betrouwbare datasynchronisatie vanaf USB-C laadpoorten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HAAKSE LIGHTNING KABEL:** 2m USB-C naar Lightning laadkabel met rechthoekige Lightning-connector; Ideaal voor krappe plekken waarbij de kabel gelijk loopt met het apparaat; Vermindert spanning op de poort en connector ten opzichte van een rechte kabel
- **RUGGED DESIGN:** USB Type-C naar Lightning kabel versterkt met aramide vezels voor hogere treksterkte; Getest om 10000+ aansluitingen en 5000+ buigcycli onder een hoek van 180° te weerstaan; Duurzaam TPE omhulsel, connector body/shell, en trekontlastingen.
- **FAST CHARGE AND SYNC:** Tot 3A Fast Charge via een USB-poort, Quick Charge-poort of power adapter; Deze hoogwaardige lader met rechthoekige connector is ontworpen om Lightning-apparaten op te laden en te synchroniseren.
- **APPLE MFI CERTIFIED:** Gecertificeerde Lightning-adapterkabel garandeert het snel opladen en synchroniseren van alle Lightning-apparaten, waaronder iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini, iPhone 11 Pro/11, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini.
- **SPECS:** Lengte: 2m; Kleur: Zwart; Connectors: Male USB-C naar Male Lightning; USB Standaard: USB 2.0; Versterkt met Aramidevezels; Vermogen: tot 3A; Type Jacket/Omhulsel: TPE; Afscherming: EMI Bescherming met Aluminium/Mylar

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Gold and Nickel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Maximale kabellengte	78.7 in [2000 mm]
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - Apple Lightning Connector C94 (8-pin)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
---------------------	-------------------------

Opslagtemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Vochtigheid	0%~85% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Right Angle to Straight
Draaddikte	22/32 AWG
Kabellengte	78.7 in [2000 mm]
Buitendiameter kabel	0.1 in [3.1 mm]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	1.6 oz [46 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Breedte Verpakking	5.0 in [12.8 cm]
Hoogte Verpakking	0.4 in [1.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C naar Haakse Lightning Kabel
-------------	---------------------------------------

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.