

SATA Harde Schijf Docking Station eSATA USB 3.0 naar SATA voor 2,5 / 3,5 inch

Productcode: SATDOCKU3E



Het SATDOCKU3E Docking Station (eSATA/USB 3.0 naar SATA) levert snel en eenvoudig toegang tot een 2,5 inch of 3,5 inch SATA harde schijf of solid state drive via eSATA of USB, waardoor het compatibel is met vrijwel elk systeem.

Het docking station ondersteunt schijven met hoge capaciteit (getest met schijven tot 4TB 3,5" en 1TB 2,5" per bay) om de opslag/backup-mogelijkheden van uw computer zeer te verbeteren.

Het docking station biedt eSATA- of USB 3.0-aansluitingen (met een bandbreedte van respectievelijk 3 Gbit/s en 5 Gbit/s) en is achterwaarts compatibel met USB 2.0 (tot 480 Mbit/s).


Om de installatie en het wisselen van schijven in het docking station te vereenvoudigen is de SATDOCKU3E voor een gemakkelijke toegang aan de bovenkant voorzien van een insteeksleuf.

Verhoog de waarde van dit docking station nog meer door er onze SATA-naar-IDE-adapter (SAT2IDEADP) mee te gebruiken, zodat u ook gemakkelijk een 2,5 of 3,5 inch IDE-schijf in het SATA docking station kunt plaatsen.

Om de compatibiliteit met uw computersysteem te garanderen, ondersteunt de SATDOCKU3E alle toonaangevende besturingssystemen, inclusief: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux en Google Chrome OS™.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snel toegang tot harde schijven voor het maken van images voor mensen die werken op het gebied van gegevensherstel
- Snel back-up maken van gegevens op een extern opslagmedium ter archivering
- Voor technici die regelmatig verschillende harde schijven testen en deze snel moeten kunnen verwisselen

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA-harde schijven (HDD) en solid state drives (SSD) met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- SATA versie 2 compatibele eSATA-interface met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Afzonderlijke stroomschakelaar en LED-indicator
- Compatibel met SATA harde schijven versie 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Compact bureaumodel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Ventilator(en)	Nee
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	1
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in

	Schijftype	SATA
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1051
Prestaties		
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
	Type en snelheid	SATA II (3 Gbps)
	RAID	Nee
	Max. schijfcapaciteit	Tot nu toe getest met 3,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 4 TB en 2,5 inch harde schijven met 5400 rpm tot 1 TB
	Hot-swappable	Ja
	Aantal plaatsingen	15,000 cycles
	Temperatuuralarm	Nee
Connector(en)		
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
	Hostaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB- of eSATA-poort
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power (blauw)
		1 - Schijfstatus (blauw - power aan, rood knipperend - activiteit)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	8% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	5.6 in [14.2 cm]
Breedte product	3.1 in [8 cm]
Hoogte product	3.1 in [8 cm]
Gewicht product	14.6 oz [414 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	7.5 in [19 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	33.9 oz [960 g]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB 3.0 SATA Docking Station

1 - USB 3.0-kabel

1 - eSATA-kabel

1 - Universele voedingsadapter

3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.