

Docking Station per Hard Disk 1:1 - Duplicatore con Gestore di immagini disco per Backup e Ripristino, Archivia Immagini Diverse su Hard Drive SATA 2.5/3.5" - Clona HDD/SSD senza PC

ID prodotto: SATDUP11IMG



Il duplicatore indipendente di dischi rigidi SATA SATDUP11IMG consente di creare una copia esatta del disco rigido (HDD) / unità a stato solido (SSD), oppure di creare il backup di un'unica unità utilizzata come libreria contenente varie immagini che possono essere copiate in qualsiasi momento su unità aggiuntive.

SATDUP11IMG consente di ridurre il disordine, poiché elimina la quantità di unità richieste per la creazione di backup di varie immagini uniche del disco rigido. Utilizzando un'unica unità libreria di backup, è possibile archiviare varie immagini del disco rigido su un singolo disco rigido SSD / HDD, garantendo una copia rapida a 6 GBpm e il minimo ingombro. È la soluzione ideale per chi deve ricreare immagini da diversi computer di frequente, poiché significa che si dovrà effettuare un unico backup dell'unità libreria per ripristinare le immagini del disco rigido su diversi sistemi.

Il versatile duplicatore offre inoltre la duplicazione standard di dischi rigidi one-to-one in quattro diverse modalità: Copia di file e copia di sistema, Copia di tutte le partizioni e Copia integrale e Copia Percentuale. È ideale quando si ha bisogno di copiare il disco rigido una sola volta, eliminando il fastidio di dover creare un'immagine del disco rigido per un progetto una tantum.

Grazie al display LCD di facile lettura e al funzionamento intuitivo del menu a quattro pulsanti, SATDUP11IMG assicura una configurazione e un controllo estremamente semplici. Il menu offre l'accesso tramite pulsanti a molte funzioni a valore aggiunto che assicurano una semplice gestione delle attività quali: duplicazione da un disco rigido ad un secondo disco rigido, backup e ripristino libreria immagini, e molto altro ancora. Offre inoltre numerose opzioni avanzate di configurazione per utenti esperti.

Per una maggiore compatibilità con diversi tipi di dischi nelle applicazioni di duplicazione e cancellazione rapida, SATDUP11IMG supporta l'utilizzo di vari adattatori per dischi. Gli adattatori StarTech.com nell'elenco seguente sono stati appositamente testati per garantire la compatibilità con

questo duplicatore di dischi:

dischi IDE 2,5/3,5 - SAT2IDEADP

dischi mSATA - SAT2MSAT25

dischi M.2 (NGFF) - SAT32M225

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per investigatori forensi che devono effettuare clonazioni/imaging dei settori di un disco, per creare una replica esatta da un'unità sorgente ad una differente
- Per i professionisti che devono creare backup identici quando l'integrità dei dati è un fattore importante, come nel recupero dei dati
- Consente la clonazione di dischi rigidi contenenti partizioni nascoste che potrebbero essere ignorate da alcuni programmi software di clonazione del disco rigido
- Per system builder e informatici specializzati che necessitano di immagini disco per diversi tipi di sistemi

Caratteristiche

- **GESTORE LIBRERIA DI IMMAGINI DEL DISCO:** Questo duplicatore standalone SATA 1:1 può creare una libreria di immagini disco su una singola unità per il backup o ripristino del PC - Ideale per la configurazione e l'implementazione del sistema
- **QUATTRO MODALITÀ DI DUPLICAZIONE:** Sistema e File, Tutte le Partizioni, Copia Percentuale e Settore per Settore (intera unità) - Velocità di Copia 6 GB/min - SATA III (6 Gbps) - Display LCD - Indicatori LED - Struttura in Acciaio - Conformità TAA
- **UNITÀ COMPATIBILI:** Supporta HDD/SSD SATA da 2.5/3.5" di qualsiasi capacità - Firmware Aggiornabile - Include gommini per HDD e cavi SATA da 10/50 cm - Interfacce supportate con l'adattatore: eSATA, mSATA, IDE (SAT2IDEADP), M.2 SATA (SAT32M225) opzionale

- DISPLAY LCD: Comodo Display LCD integrato per la gestione della libreria, è possibile configurare e visualizzare info sull'unità, selezionare dalla libreria l'immagine per eseguire il Backup/Restore dell'unità oppure, effettuare il clone dei dischi

- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questo Duplicatore di Hard Disk è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	SATA
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA

Prestazioni

Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	6GBpm
Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 6 TB 7200 RPM per alloggiamento e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 7200 RPM per alloggiamento

Connettore/i

Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
------------------	--

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve
------	---

essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.

Indicatori

Indicatori LED	1 - Indicatore alimentazione unità sorgente
	1 - Indicatore di attività unità sorgente
	1 - Indicatore errore unità sorgente
	1 - Indicatore alimentazione unità di destinazione
	1 - Indicatore di attività unità di destinazione
	1 - Indicatore errore unità di destinazione
	1 - Display LCD

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.4A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	5A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	60

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	20% ~ 80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

Lunghezza prodotto	5.1 in [12.9 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [7.7 cm]
Altezza prodotto	1.1 in [2.8 cm]
Peso prodotto	12.4 oz [350.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.5 in [26.7 cm]
Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	4.8 in [12.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.1 lb [1.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Duplicatore HDD/SSD 1:1
	1 - Cavo SATA lungo
	2 - Cavo SATA corto
	1 - Cavo di alimentazione eSATA + 12 V (connettore di alimentazione tipo M)
	1 - Cavo di alimentazione eSATA + 5 V (connettore di alimentazione tipo F)
	2 - Pad HDD/SSD
	1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/NA/EU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.