

Cavo USB-C da 1 m Angolato a 90°, USB 10Gbps, Power Delivery 100W (5A), DP Alt Mode 8K 60Hz / 4K 144Hz, Cavo USB Tipo-C Robusto Compatibile Thunderbolt

ID prodotto: RUSB31CC1MBR



Collega dispositivi sorgente e periferiche USB 10 Gbps utilizzando questo cavo USB Tipo C robusto ad angolo retto da 1 metro. Posiziona la connessione USB-C ad angolo retto lungo il dispositivo per ridurre l'ingombro dei cavi ed evitare sforzi prolungati dovuti alla flessione.

È ideale per il trasferimento di dati a 10 Gbps verso dispositivi di archiviazione esterni abilitati all'USB-C o come connessione a cavo singolo da un dock USB tipo C a un laptop.

Il cavo USB-C robusto supporta video fino a 4K 60Hz su DisplayPort 1.2 Alt Mode, ed è compatibile con risoluzioni di 1080p e inferiori.

Progettato per resistere all'uso intensivo, il cavo USB-C è dotato di un nucleo in fibra aramidica e di un resistente rivestimento esterno in TPE. Questa struttura robusta protegge da sfilacciamenti o rotture e resiste agli aggrovigliamenti.

Questo cavo USB Tipo C è dotato di Power Delivery (PD) 3.0 con uscita PD fino a 100W. Consente di alimentare e ricaricare un computer portatile USB-C, come Apple MacBook, Lenovo ThinkPad o Microsoft Surface con un'uscita fino a 100 W tramite USB Power Delivery 3.0. Collega il cavo USB-C da un laptop a un caricabatterie da parete USB-C o a una docking station.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- CAVO USB AD ANGOLO RETTO: Il robusto cavo USB-C è dotato di un connettore ad angolo retto - Il connettore a 90 gradi ideale per il collegamento in spazi ristretti, ottimizza il passaggio del cavo senza sottoporre connettore e dispositivo a sforzi inutili
- COSTRUZIONE DUREVOLE: rinforzato con fibra aramidica per migliorare la flessibilità e proteggere dall'usura. Robusti dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8 mm. Connatori nichelati con una tolleranza di oltre 10.000 cicli di inserimento
- USB-C CON FUNZIONALITÀ COMPLETE: Il cavo USB C ad angolo retto supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, modalità 4K 60Hz DP Alt e 100W Power Delivery. Compatibilità universale tra laptop USB-C, docking station, monitor UHD e dispositivi esterni
- PROGETTAZIONE ATTENTA: chip E-Marker incorporato per un'uscita costante di dati, video e PD. Rivestimento esterno in TPE flessibile non tossico, privo di alogenri e conforme alla direttiva RoH. Schermatura in alluminio-Mylar per una maggiore protezione EMI
- PRESTAZIONI: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - 4K 60Hz DP Alt Mode 1.2 - 100W Power Delivery - 1 metro - Nero - O.D. 4.8mm - Dock e ricarica di un laptop USB-C con un'unica connessione - Ottimizzazione dell'instradamento del cavo verso un dispositivo USB Type-C

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Gold and Nickel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Lunghezza max cavo	3.3 ft [1 m]
Risoluzioni digitali massime	8K 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Connettore/i

Connettore A 1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Note/requisiti speciali

Nota USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 e SuperSpeed USB 10Gbps

Alimentazione

Power Delivery 100W

Corrente di uscita 5A

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0%~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Right Angle to Straight

Lunghezza del cavo 3.3 ft [1 m]

OD cavo 0.2 in [4.8 mm]

Lunghezza prodotto 3.2 ft [1.0 m]

Larghezza prodotto 1.0 in [2.6 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [12 mm]

Peso prodotto 1.5 oz [43.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.1 in [12.9 cm]

Larghezza del Pacco 5.0 in [12.8 cm]

Altezza del Pacco 0.6 in [1.4 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo USB-C ad Angolo Retto da 1 m

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

