

Premium USB-C naar Lightning Kabel 2m Zwart - USB Type C naar Lightning Charge & Sync Oplaadkabel - Verstevigd met Aramide Vezels - Apple MFi Gecertificeerd - iPad Air iPhone 12

Productcode: RUSBCLTMM2MB



Deze USB-C naar Lightning kabel is bestand tegen het dagelijkse intensieve gebruik bij het opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. Deze robuuste kabel werd getest om zware slijtage te doorstaan in veeleisende omstandigheden (bv. dagelijks in de auto) en is dan ook een must-have voor zowel zakelijke als consumententoepassingen.

De duurzame Lightning kabel is versterkt met een kabelkern uit Kevlar® aramidevezel die zorgt voor extra versteviging en de kabel beschermt tegen veelvuldig buigen en draaien. Door de unieke karakteristieken van aramidevezels kan de kabel flexibel gebogen worden zonder dat deze hierbij overbelast geraakt.

- Aramidevezel maakt de kabel extra sterk en duurzaam
- Geïsoleerde geleiders verminderen wrijving, bieden meer flexibiliteit
- Bescherming tegen EMI (elektromagnetische interferentie) met gevlochten aluminium-mylar folie
- TPE (thermoplastische elastomeer) kabelmantel is zachter en flexibeler dan een standaard PVC mantel en milieuvriendelijker.

De kabel is speciaal ontworpen om te voorkomen dat de connector kan loskomen van de kabelmantel. De trekantasting - aan het uiteinde waar kabel en connector samenkomen - is extra lang gemaakt en bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°. Bovendien is de verbeterde binnenbekleding zeer scheurbestendig waardoor de kans op schade aanzienlijk vermindert.

- Lightning connector biedt 12 W voor het opladen van uw iOS apparaten
- Metalen afscherming beschermt de printplaat tegen EMI en verstevigt de connector

- Trekontlasting bestand tegen meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°
- Opmerking: DuPont™ en Kevlar® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van E.I. du Pont de Nemours and Company.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Synchroniseer en laad uw mobiele lightning apparaten op

Eigenschappen

- **DUURZAAM:** 2m Premium Lightning-kabel verstevigd met Kevlar aramidevezel voor een hoge treksterkte en een langere levensduur; Getest om 10.000+ buigcycli bij 180° en 5000+ keer inpluggen te doorstaan
- **FLEXIBELE KABEL:** De TPE-mantel absorbeert de spanning bij frequente buigbelasting zonder de kern van de kabel te beschadigen. De duurzame materialen beschermen deze laad- en synchronisatiekabel tegen slijtage door frequent gebruik in de auto
- **APPLE MFI GECERTIFICEERD:** USB-C naar Lightning adapterkabel voor het snel en betrouwbaar opladen van Lightning-apparaten via een USB-C oplaadpoort. Geschikt voor o.a. iPhone 12 Pro Max, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini
- **LIGHTNING-APPARATEN SNEL OPLADEN:** Robuuste kabel voor het snel en betrouwbaar opladen m.b.v. 18W tot 96W USB-C-laders; Ideaal voor oplaadstations; Compatibel met o.a. AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse & Siri Remote
- **SPECIFICATIES:** Lengte: 2m | Kleur: Zwart | Connectoren: Lightning & USB-C | USB 2.0 480Mbps | Versterking: Aramidevezel | Kabelmantel: TPE | Kabelafscherming: Al-Mylar | 2 jaar Garantie 2

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	Apple Lightning-connector (8-polig)
	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	22/32 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
Breedte product	0.5 in [12.0 mm]
Hoogte product	0.2 in [6.2 mm]
Gewicht product	0.9 oz [26.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.2 in [18.3 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.6 oz [46.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2 m Lightning kabel
-------------	---------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

