

Cavo seriale Null Modem DB9 a DB25 incrociato Cross Wired da 3m - F/M

ID prodotto: SCNM925FM



Il cavo seriale/null modem incrociato da 3 m SCNM925FM prevede un connettore DB9 femmina e uno DB25 maschio, che permettono di connettere un dispositivo seriale a 9 pin a una porta seriale a 25 pin oppure di trasferire file da un PC all'altro tramite connessione seriale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per connettere una stampante seriale a una porta seriale a 9 pin
- Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC

Caratteristiche

- **CAVO SERIALE:** il cavo seriale incrociato/Null Modem SCNM925FM da 3m presenta un connettore DB9 femmina e uno DB25 maschio, che consente di collegare un dispositivo seriale a 9 pin a una porta seriale a 25 pin o di trasferire file da PC a PC
- **QUALITÀ E DURATA:** progettato per fornire un collegamento affidabile e duraturo; realizzato con connettori modellati per lo scarico delle tensioni e con una schermatura di alta qualità per prevenire le EMI

- CARATTERISTICHE: Cavo da 3 m da DB9 femmina a DB25 maschio | Pinout: Cablato/Null-modem | Materiale del rivestimento: PVC | Colore: Grigio

- NOTA: questo è un cavo incrociato/null modem. Consultare il produttore del dispositivo per verificare se richiede una connessione null modem o straight-through; non funziona con connessioni straight-through

Connettore/i

Norme di garanzia	Lifetime
Connettore A	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore B	1 - DB-25 (25 pin, D-Sub)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Lunghezza del cavo	10.0 ft [3.0 m]
Lunghezza prodotto	10.0 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	5.6 oz [160.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.8 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo seriale null modem 3 m 9-25 F/M
--------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.