


3 m gekruiste DB9 naar DB25 seriële nulmodemkabel - F/M

Productcode: SCNM925FM



De SCNM925FM 3 m gekruiste nulmodemkabel heeft één DB9 vrouwelijke en één DB25 mannelijke connector, waardoor u een 9-polig serieel apparaat op een 25-polige seriële poort kunt aansluiten of bestanden direct via een seriële verbinding van de ene naar de andere pc kunt overzetten.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Verbindt een 9-pins seriële poort met een seriële printer
- Kan worden gebruikt voor bestandsoverdracht van pc naar pc

## Eigenschappen

- **SERIËLE KABEL:** 3m Cross Wired Seriële/Nul Modem Kabel met DB9 female & een DB25 male connector. Hiermee kan een 9-pin serieel apparaat worden aangesloten op een 25-pin seriële poort, maar ook bestanden overbrengen van PC naar PC via een seriële verbinding
- **KWALITEIT EN DUURZAAMHEID:** Ontworpen voor een betrouwbare, duurzame verbinding. Ontworpen met gegoten connectoren voor trekcontlasting en met hoogwaardige afscherming om EMI te voorkomen.

- SPECS: 3m DB9 female naar DB25 male kabel | Pinout: Cross-wired/Null-modem | Mantel Materiaal: PVC | Kleur: Grijs

- OPMERKING: Dit is een cross-wired/null modem kabel. Raadpleeg de fabrikant van uw toestel om na te gaan of het een straight-through of null modem aansluiting vereist; Deze kabel werkt niet voor straight-through verbindingen.

---

#### Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Connector B	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Grijs
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.6 cm]
Gewicht product	5.6 oz [160.0 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.6 in [1.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [166.0 g]

---

#### Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 m seriële nulmodemkabel 9-25 F/M
-------------	--

---

Garantiebepalinge  
n

Warranty

Levenslang

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.