

1 m USB till Lightning-kabel fr iPhone/iPad/iPod - Apple MFi-certifierad - Svart

Product ID: RUSBLTMM1MB



Denna USB till Lightning-kabel klarar av den dagliga pformningen av att ladda och synkronisera dina mobila enheter. Den slitstarka kabeln r testad fr att klara av pformande slitage samt anvndning i bilen under vinter och sommar, vilket gr den till ett mste fr anvndning av fretag och konsumenter.

Den slitstarka Lightning-kabeln har en aramidfrstrkning som skyddar den frn pformningen av att stndigt bjas och vridas. Den gr ven s att kabeln kan bjas utan att strckas fr mycket, och strker dessutom kabelns krna.

Aramidfiber tillfr styrka och hllbarhet till kabelnIsolerade ledare minskar friktionen och ger strre flexibilitetEMI (elektromagnetisk interferens) skydd med aluminium-mylarfolie med fltad skrmningTPE-kabelhljet (termoplastisk elastomer) r mjukare och mer flexibelt n en vanlig PVC-kabel och miljvnlig

Kabeln r konstruerad fr att frhindra att kontakten separeras frn hljet. Den extra lnga avlastningsformen testas fr att klara ver 10000 bcykler vid 180 vinkel. Dessutom frbttrar den frbttrade inre formen skydd mot sprickbildning och minskar kabelskador.

Lightning-kontakt ger 12W fr laddning av dina iOS-enheterMetallhlje skyddar kretskortet frn EMI och frstrker anslutningspunktenDragavlastning testad fr att tolerera ver 10000 bcykler vid 180 vinkel

Omfattande produkttestning och teknisk expertsupport. StarTech.com utfr grundlig kompatibilitets- och prestandatestning p alla vra produkter fr att skerstlla att vi mter eller vertrffar branschstandarder och tillhandahller hgkvalitativa produkter till vra kunder. Vra lokala tekniska rdgivare p StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.com:s ingenjrer fr att ge std till vra kunder bde fre och efter frsljning. RUSBLTMM1MB r en Apple MFi-certifierad Lightning-kabel som tcks av en 2-rsgaranti frn StarTech.com. Obs.: DuPont och Kevlar r varumrken eller registrerade varumrken som tillhr E.I. du Pont de Nemours and Company.

RUSBLTMM1MB r en Apple MFi-certifierad Lightning-kabel som tcks av en 2-rsgaranti frn StarTech.com.

<small>Obs.: DuPont och Kevlar r varumrken eller registrerade varumrken som tillhr E.I. du Pont de Nemours and Company.</small>

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ladda och synkronisera dina mobila Lightning-enheter

Features

- Ladda dina enheter med en kabel konstruerad fr att inte vara i vgen och byggd fr att klara din dagliga rutin.
- Denna Lightning-kabel r skyddad mot pfrestningarna vid frekventa vridningar eftersom den r frstrkt med aramidfiber.
- Utkad dragavlastning testad fr att tolerera ver 10 000 bcykler vid 180 graders vinkel.
- Tillhandahl flexibla anslutningar med denna MFi-certifierade Lightning-kabel med ett mjukt TPE-hlje.
- Denna kraftiga Lightning-kabel r skyddad mot EMI och har ett metallskydd som skyddar kretskortet.

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Kontaktpltering	Nickel
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Kabelskrmning	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Prestanda	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kontakt(er)	Connector A	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Connector B	Apple Lightning Connector (8-pin)
Utseende	Frg	Black
	Kontakttyp	Straight
	Trddimension	22/32 AWG
	Kabellngd	39.4 in [10 cm]
	Produktlngd	39.4 in [10.0 cm]
	Produktbredd	0.5 in [13.000 mm]
	Produktljd	0.2 in [6.000 mm]
	Produktvikt	0.5 oz [15.000 g]
Frpackning	Package Length	4.9 in [1.2 cm]
	Package Width	3.0 in [75.000 mm]
	Package Height	0.6 in [15.000 mm]

Fraktvikt (frpackning) 0.5 oz [15.000 g]

Vad det r i Idan Ingr i paketet USB till Lightning-kabel

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

